

**FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Per un collegamento rapido ed agevole delle centraline motore decentralizzate, utilizzare cavi di collegamento confezionati FieldPower® con connettori HQ a norma IEC 23570 (DESINA).

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	FieldPower®, conduttore, Custodia in metallo, quantità di fili: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 o simile, PVC, Divisione: 2.5 mm <sup>2</sup> , 2 m, 7.5 m
N. d'ordine	<a href="#">8000005298</a>
Tipo	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5
GTIN (EAN)	4032248997640
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**Peso netto 1849.76 g**Temperature**Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio  
Valori limite di temperatura -40 °C ... 80 °C**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme con esenzione  
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP 1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**Disegni**

