

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Per un collegamento rapido ed agevole delle centraline motore decentralizzate, utilizzare cavi di collegamento confezionati FieldPower® con connettori HQ a norma IEC 23570 (DESINA).

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FieldPower®, conduttore, Custodia in metallo, quantità di fili: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 o simile, PVC, Divisione: 2.5 mm ² , 2 m, 15 m
N. d'ordine	8000005300
Tipo	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+15
GTIN (EAN)	4050118024302
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	3293 g
------------	--------

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio
Valori limite di temperatura	-40 °C ... 80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		