

TS35X7.5 ST FPC 30 HOR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Simile alla figura**

Come da figura

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 265 mm, con asola, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
N. d'ordine	8000037559
Tipo	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR
GTIN (EAN)	4050118653236
CPZ	20 Pieza

TS35X7.5 ST FPC 30 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	265 mm	Larghezza (pollici)	10.433 inch
Peso netto	93000 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1 mm	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Norme	DIN EN 60715	Superficie	zincato, cromato
Materiale di base	acciaio	Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		