

TS15X5 ST MPC0712 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Come da figura

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Guida di supporto, TS 15, Larghezza: 55 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
N. d'ordine	8000037599
Tipo	TS15X5 ST MPC0712 VER
GTIN (EAN)	4050118653113
CPZ	20 Pieza

TS15X5 ST MPC0712 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	5.5 mm	Profondità (pollici)	0.2165 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	55 mm	Larghezza (pollici)	2.1654 inch
Peso netto	11 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1 mm	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Norme	DIN EN 60715	Superficie	zincato, cromato
Materiale di base	acciaio	Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		