

**TS35X7.5 ST MPC1725 HOR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

Come da figura

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 114 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato
N. d'ordine	<a href="#">8000037601</a>
Tipo	TS35X7.5 ST MPC1725 HOR
GTIN (EAN)	4050118653137
CPZ	20 Pieza

## TS35X7.5 ST MPC1725 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	114 mm	Larghezza (pollici)	4.4882 inch
Peso netto	80 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1 mm	Norme	DIN EN 60715
Superficie	zincato galvanicamente e passivato	Materiale di base	acciaio
Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		