

TS 35X115 MPC VER SHORT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Come da figura

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

| | |
|-------------|---|
| Versione | Guida di supporto, TS 35 x 7.5, TS 35, Larghezza: 155 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato |
| N. d'ordine | 8000037602 |
| Tipo | TS 35X115 MPC VER SHORT |
| GTIN (EAN) | 4050118653144 |
| CPZ | 20 Pieza |

TS 35X115 MPC VER SHORT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 7.5 mm | Profondità (pollici) | 0.2953 inch |
| Posizione verticale | 35 mm | Altezza (pollici) | 1.378 inch |
| Larghezza | 155 mm | Larghezza (pollici) | 6.1024 inch |
| Peso netto | 39.33 g | | |

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| Spessore materiale | 1 mm | Norme | DIN EN 60715 |
| Superficie | zincato galvanicamente e passivato | Materiale di base | acciaio |
| Fissaggio dei componenti | max. 10 kHz | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |