

Simile alla figura

Come da figura

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 35 x 7.5, TS 35, Larghezza: 164 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato
N. d'ordine	8000037603
Tipo	TS 35X105_MPC_12
GTIN (EAN)	4050118653151
CPZ	20 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	164 mm	Larghezza (pollici)	6.4567 inch
Lunghezza	105 mm	Lunghezza (pollici)	4.1338 inch
Peso netto	1.7 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1 mm	Istruzioni di montaggio	2 viti
Norme	DIN EN 60715	Superficie	zincato galvanicamente e passivato
Materiale di base	acciaio	Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		