

TS15X5 ST FPC 20 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Come da figura

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 15, Larghezza: 235 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
N. d'ordine	8000037604
Tipo	TS15X5 ST FPC 20 VER
GTIN (EAN)	4050118653168
CPZ	20 Pieza

TS15X5 ST FPC 20 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	5.5 mm	Profondità (pollici)	0.2165 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	235 mm	Larghezza (pollici)	9.252 inch
Peso netto	28.96 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	
-------------------------	--

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1 mm	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Norme	DIN EN 60715	Superficie	zincato, cromato
Materiale di base	acciaio	Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		