

TS35 MPC 1725 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Come da figura

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Guida di supporto, TS 35 x 7.5, TS 35, Larghezza: 230 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
N. d'ordine	8000037606
Tipo	TS35 MPC 1725 HOR
GTIN (EAN)	4050118653182
CPZ	20 Pieza

TS35 MPC 1725 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	230 mm	Larghezza (pollici)	9.0551 inch
Peso netto	85 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Norme DIN EN 60715 Superficie zincato, cromato
Materiale di base acciaio Fissaggio dei componenti max. 10 kHz

Classificazioni

ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02