

**TS35 MPC 1725 HOR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Come da figura

Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Guida di supporto, TS 35 x 7.5, TS 35, Larghezza: 230 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
N. d'ordine	<a href="#">8000037606</a>
Tipo	TS35 MPC 1725 HOR
GTIN (EAN)	4050118653182
CPZ	20 Pieza

### Dati tecnici

#### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

#### Dimensioni e pesi

Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	230 mm	Larghezza (pollici)	9.0551 inch
Peso netto	85 g		

#### Temperature

Temperatura d'esercizio	
-------------------------	--

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### PE70 Dati Generali

Norme	DIN EN 60715	Superficie	zincato, cromato
Materiale di base	acciaio	Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		