

TS35 MPC 1725 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Come da figura

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

| | |
|-------------|---|
| Versione | Guida di supporto, TS 35 x 7.5, TS 35, Larghezza: 98 mm, senza foro longitudinale, con asola, acciaio, zincato, cromato |
| N. d'ordine | 8000037607 |
| Tipo | TS35 MPC 1725 VER |
| GTIN (EAN) | 4050118653199 |
| CPZ | 20 Pieza |

TS35 MPC 1725 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technical data

www.weidmueller.com

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 7.5 mm | Profondità (pollici) | 0.2953 inch |
| Posizione verticale | 35 mm | Altezza (pollici) | 1.378 inch |
| Larghezza | 98 mm | Larghezza (pollici) | 3.8583 inch |
| Peso netto | 22 g | | |

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

PE70 Dati Generali

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Norme | DIN EN 60715 |
| Superficie | zincato, cromato | Materiale di base | acciaio |
| Fissaggio dei componenti | max. 10 kHz | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |