

TS 15X5 ST MPC 1725 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



Come da figura

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 147 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato	
N. d'ordine	<u>8000037608</u>	
Tipo	TS 15X5 ST MPC 1725 VER	
GTIN (EAN)	4050118653205	
CPZ	20 Pieza	



TS 15X5 ST MPC 1725 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-06-02

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Omelessiesi				
Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch	
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch	
Larghezza	147 mm	Larghezza (pollici)	5.7874 inch	
Peso netto	1.5 g			
Temperature	,			
Temperatura d'esercizio				
Conformità ambientale d	lel prodotto			
Stato conformità RoHS				
	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
PE70 Dati Generali				
latoronia di manata maia	Mantannia dinatta	Norme	DIN EN 60715	
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Materiale di base		
Superficie	zincato, cromato	<u>Materiale di base</u>	acciaio	
Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001285 EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	

ECLASS 14.0

27-40-06-02

27-40-06-02