

TS 15X5 ST MPC 1725 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Come da figura

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 147 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
N. d'ordine	8000037608
Tipo	TS 15X5 ST MPC 1725 VER
GTIN (EAN)	4050118653205
CPZ	20 Pieza

TS 15X5 ST MPC 1725 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	147 mm	Larghezza (pollici)	5.7874 inch
Peso netto	1.5 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	
-------------------------	--

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Norme	DIN EN 60715
Superficie	zincato, cromato	Materiale di base	acciaio
Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		