


FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®.
Guarnizioni cavi, guide, elementi di bloccaggio e tanto altro.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Siglatura di apparecchi, Poliammide
N. d'ordine	8000042927
Tipo	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157
CPZ	2 Pieza

FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Peso netto	2.48 g		

Temperature

Temperatura di magazzino		Temperatura d'esercizio	
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Indicazioni generali

Materiale di base	Poliammide	Alogeni	No
Silicone	No	Colori	bianco
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Adesivo	Nastro biadesivo
Colore stampa	nero, giallo	Numero di marcatori per combinazione	1
Processo di stampa	Laser MC	Tipo di stampa	Symbol
Versione	autoadesivo		

Internazionale

Colori	bianco	Tipo di prodotto	Siglatura di apparecchi
Tipo	FP ENC SM 27/27 K W017	N. d'ordine	8000042927
GTIN (EAN)	4050118664157	Testo descrizione	Gerätemarkierer, MultiCard, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche"

Dati generali

Adesivo	Nastro biadesivo	Tipo di stampa	Symbol
Processo di stampa	Laser MC	Versione	autoadesivo
Larghezza	27 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	bianco	Alogeni	No
Materiale di base	Poliammide	Colore stampa	nero, giallo
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Gerätemarkierer	Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C

Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

PN40 Dati Generali

Silicone	No	Alogeni	No
Materiale di base	Poliammide	Colori	bianco

Dati tecnici

Classe d'infiammabilità UL 94 V-2

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni



Prodotti complementari

SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ETO SM 27/27	Versione	
N. d'ordine	1805840000	SwitchMark, Cappuccio protettivo, 27 x 27 mm, trasparente	
GTIN (EAN)	4032248273577		
CPZ	10 ST		