

FP ENC DR15 68 XC A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ampia gamma di accessori per le scatole FieldPower®.
Guarnizioni cavi, guide, elementi di bloccaggio e tanto altro.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Guida di supporto FieldPower®, acciaio, zincato, 68 mm, per coperchi di alluminio |
| N. d'ordine | 8000046634 |
| Tipo | FP ENC DR15 68 XC A |
| GTIN (EAN) | 4050118686586 |
| CPZ | 5 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|-------|----------------------|-------------|
| Profondità | 15 mm | Profondità (pollici) | 0.5906 inch |
| Posizione verticale | 35 mm | Altezza (pollici) | 1.378 inch |
| Larghezza | 68 mm | Larghezza (pollici) | 2.6772 inch |
| Peso netto | 9.4 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Temperatura di magazzinaggio | Temperatura d'esercizio |
|------------------------------|-------------------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Indicazioni generali

| | | | |
|-------------------------|------------------|---|---------------------------|
| Materiale di base | acciaio, zincato | Colori | argento |
| Tipo di montaggio | Montaggio vite | Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio | per coperchi di alluminio |
| Istruzioni di montaggio | Viti incluse | Versione | con asola |

PN40 Dati Generali

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Istruzioni di montaggio | Viti incluse | Materiale di base | acciaio, zincato |
| Colori | argento | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

Disegni



Accessori

Punte E6,3 - Torx®



Le punte Weidmüller sono punte standard che si distinguono per qualità, ampia scelta e prestazioni. Weidmüller garantisce una qualità del prodotto costante nel tempo grazie al processo di indurimento, controllato da un processore.

Il materiale d'alta qualità permette coppie di serraggio che vanno ben oltre le richieste delle norme DIN:

- DIN 5261 per punte PH/PZ
- DIN 5263 per punte a taglio
- Norma Camcar per punte TORXII che significa una lunga durata con coppie di serraggio elevate e quindi le condizioni ideali per attività di lavoro standard.

Vantaggi del prodotto:

- adatto per tutti i tipi di viti. Grazie a valori di durezza vantaggiosi di 59-61 HRC è adatto sia per l'azionamento manuale sia per quello automatico.
- Buona resistenza all'usura e di conseguenza lunga durata.
- Accoppiamento preciso nelle viti DIN per un'usura ridotta e una trasmissione di coppia ottimale.
- Produzione in base a criteri di qualità professionali secondo le norme ISO in vigore con qualità del prodotto costante.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Tipo | BIT E6,3 T20 X 150 | Versione | |
| N. d'ordine | 2821510000 | Utensile di montaggio | |
| GTIN (EAN) | 4064675359050 | | |
| CPZ | 5 ST | | |

DMS PRO



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---------------|--|
| Tipo | DMS PRO | Versione | |
| N. d'ordine | 1479120000 | Mounting tool | |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 | | |
| CPZ | 1 ST | | |