

KLIPPON POK 252512 M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Morsettiero resistenti al fuoco E30, E60 e E90**

Robusta morsettiera per l'alimentazione elettrica sicura di sistemi di emergenza in caso di incendio, illuminazione di emergenza in gallerie sotterranee, metropolitane, ferrovie e stradali fino a un massimo di 90 minuti secondo la norma DIN 4102-04. Le custodie equipaggiate della linea Klippon® POK e Klippon® STB sono ideali ovunque vi sia richiesta di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e un elevato grado di protezione.

Funzioni:

- Disponibili in un'ampia varietà di design su richiesta del cliente
- Test e secondo e approvato DIN 4102-04 (E30, E60 ed E90) - I dettagli esatti devono essere ricavati dalla "Dichiarazione del Produttore"
- Alta qualità grazie all'uso di prodotti di base collaudati del marchio Klippon®

Dati generali per l'ordinazione

Versone	Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodie, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 255 mm, Profondità: 120 mm, Materiale di base: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, grigio, Grigio chiaro
N. d'ordine	8000052518
Tipo	KLIPPON POK 252512 M25 E60
GTIN (EAN)	4064675360391
CPZ	1 Pieza

KLIPPON POK 252512 M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	120 mm	Profondità (pollici)	4.7244 inch
Posizione verticale	250 mm	Altezza (pollici)	9.8425 inch
Altezza minima	120 mm	Larghezza	255 mm
Larghezza (pollici)	10.0394 inch	Altezza di fissaggio	200 mm
Larghezza di fissaggio	235 mm	Peso netto	4364.37 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C
-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

Equipaggiamento orizzontale

SAKK 10	8	Portafusibili disponibile	No
---------	---	---------------------------	----

Dati del materiale

Superficie	non trattato	Materiale di base	poliestere rinforzato con fibra di vetro
------------	--------------	-------------------	--

Dati generali

Colori	grigio, Grigio chiaro	Grado di protezione	IP66
Tabella dei colori (simile)	RAL 7035		

Caratteristiche standard

Prodotto di riferimento	KLIPPON POK 252512 , TS 32X15 2M/ST/ZN , SAKK 10, QL 2 SAKK10 , KISC M3X20.5/10 EK4 , AP SAKK4/10 KER/WS , MEW 1/32, WS 8/8 MM , WS, VG M25-K67, GWDR , M25-NP, SKMU M25 - K , GR
-------------------------	---

Custodia

Materiale di base	poliestere rinforzato con fibra di vetro	Fori lato A	2 x M25
Fori lato B	1 x M25		

KLIPPON POK 252512 M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Nota importante

Informazioni sul prodotto

La classe di resistenza al fuoco fino a E60 secondo DIN 4102-12 dipende dalle configurazioni/installazioni in calcestruzzo (per i dettagli vedere "Dichiarazione del produttore" nella sezione "Download")
La custodia è utilizzata per l'integrità funzionale e serve come scatola di distribuzione per i cavi con 4 potenziali.

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON POK 252512 M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

