

TS35X15 ST K6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



Come da figura

Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 172 mm, con asola, acciaio, zincato glavanicamente e passivato	
N. d'ordine	8000073096	
Tipo	TS35X15 ST K6	
GTIN (EAN)	4064675337072	
CPZ	20 Pieza	



TS35X15 ST K6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
	000			
Dimensioni e pesi				
Profondità	15 mm	Profondità (pollici)	0.5906 inch	
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch	
_arghezza	172 mm	Larghezza (pollici)	6.7716 inch	
Peso netto	120 g			
Temperature				
Temperatura d'esercizio				
Conformità ambientale	del prodotto		<u>'</u>	
Charter and americal Dallic	C	·		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
PE70 Dati Generali				
Spessore materiale	1.5 mm	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Norme	DIN EN 60715	Superficie	zincato glavanicamente e passivato	
Materiale di base	acciaio			
Dati generali Accessori				
Spessore materiale	1.5 mm	Superficie	zincato glavanicamente e passivato	
Materiale di base	acciaio		passivato	
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
TIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
TIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
CLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
CLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 15.0	27-40-06-02			

Versione catalogo / Disegni