

TS35X15 ST KEBI 40 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Simile alla figura**

Come da figura

Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per l'assortimento di custodie Klippon® EBi permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

Guide

Le guide TS35 sono disponibili in diverse lunghezze per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 329 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato
N. d'ordine	8000073103
Tipo	TS35X15 ST KEBI 40 VER
GTIN (EAN)	4064675357117
CPZ	20 Pieza

TS35X15 ST KEBI 40 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	15 mm	Profondità (pollici)	0.5906 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	329 mm	Larghezza (pollici)	12.9527 inch
Peso netto	227.18 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1.5 mm	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Norme	DIN EN 60715	Superficie	zincato galvanicamente e passivato
Materiale di base	acciaio	Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		