


Y-INTERFACE BLL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Distributori di energia a innesto
per la distribuzione dell'energia e l'alimentazione dei
dispositivi

- 2 maschi, codificati a colori
- 230 V, IP 30

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	8000075197
Tipo	Y-INTERFACE BLL
GTIN (EAN)	8430243428422
CPZ	16 Pieza

Y-INTERFACE BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Omologazioni**

Omologazioni



RoHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	16.4 mm	Profondità (pollici)	0.6457 inch
Posizione verticale	38.4 mm	Altezza (pollici)	1.5118 inch
Larghezza	15.2 mm	Larghezza (pollici)	0.5984 inch
Peso netto	7.4 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40...70 °C	Temperatura d'esercizio	-40...70 °C
Umidità con temperatura d'esercizio	0...85 % (senza condensazione)		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati per il collegamento

Distribuzione connettori per circuito stampato	LSF-SMT 5.08/03/180 (nessun maschio centrale)	Connettori di alimentazione	BLL 5.08/03/90 (nessun maschio centrale)
--	---	-----------------------------	--

Specifiche tecniche

Grado di protezione	IP30	Tensione d'esercizio	230 V
Corrente massima per collegamento ripartitore	6 A	Corrente nominale totale	12 A

Coordinamento di isolamento passivo (IEC/UL6101060664-1)

Tensione nominale di isolamento	250 V AC	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	3	Controllo resistenza agli impulsi (1,2/50 6 kV μs)	

Collegamento campo

Sezione di collegamento cavo min, AWG/AWG 28		Tipo di collegamento	PUSH IN
Lunghezza di spellatura	10 mm	Campo di serraggio, max.	1.5 mm ²
Campo di serraggio, min.	0.13 mm ²	Sezione di collegamento cavo max, AWG	AWG 14

Collegamento alimentazione

Tipo di collegamento	Collegamento ad innesto
----------------------	-------------------------

Y-INTERFACE BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Y-INTERFACE BLL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings