


LST_CTVT_3PHASEPEATTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Con il nostro cablaggio preconfezionato per trasformatori di strumenti è possibile risparmiare tempo e costi di storage. Offriamo varie configurazioni di applicazioni, inclusi tutti gli accessori pertinenti e l'etichettatura in un unico pacchetto completo.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Morsetto sezionatore di prova, Beige scuro, blu, Verde/giallo, 6 mm ² , 30 A, 500 V, Numero di collegamenti: 22, Numero di piani: 1 |
| N. d'ordine | 8000082523 |
| Tipo | LST_CTVT_3PHASEPEATTB |
| GTIN (EAN) | 4064675535614 |
| CPZ | 1 Pieza |

LST_CTVT_3PHASEPEATTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 79 mm | Profondità (pollici) | 3.1102 inch |
| Posizione verticale | 100 mm | Altezza (pollici) | 3.937 inch |
| Larghezza | 105 mm | Larghezza (pollici) | 4.1338 inch |
| Peso netto | 470 g | | |

Temperature

| | | | |
|--|----------------|--|--------|
| Temperatura di magazzino | -25 °C...55 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -60 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 130 °C | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Altri dati tecnici

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Lati aperti | chiuso | Tipo di montaggio | innestabile |
|-------------|--------|-------------------|-------------|

Dati caratteristici del sistema

| | | | |
|--------------------------------|----|----------------------|--------------|
| Piastra terminale (necessaria) | No | Numero di potenziali | 4 |
| Numero di piani | 1 | Guida equipaggiata | TS 35, TS 32 |
| Funzione PE | Sì | | |

Dati dei materiali

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|
| Materiale di base | Wemid | Colori | Beige scuro, blu, Verde/ giallo |
| Colore elementi di azionamento | arancione | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |

Dati dimensionamento

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Sezione di dimensionamento | 6 mm ² | Tensione nominale | 500 V |
| Tensione DC nominale | 500 V | Corrente nominale | 30 A |
| Corrente con conduttore max. | 30 A | Norme | IEC 60947-7-1 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV | Classe di sovratensione | III |
| Grado di lordura | 3 | | |

Generale

| | | | |
|--|---------------|--|--------------|
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 8 | Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 22 |
| Norme | IEC 60947-7-1 | Guida equipaggiata | TS 35, TS 32 |

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

| | | | |
|---------------------------|---------|--|-------|
| Calibro a norma 60 947-1 | A4 | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 8 |
| Direzione di collegamento | in alto | Lunghezza di spellatura | 12 mm |

LST_CTVT_3PHASEPEATTB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici**

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Numero di collegamenti | 22 | Campo di sezioni, max. | 10 mm ² |
| Campo di sezioni, min. | 0.5 mm ² | Dimensione lama | 0,8 x 4,0 mm |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 22 | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 6 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. | 0.5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. | 6 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. | 0.5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. | 10 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. | 0.5 mm ² | Sezione di collegamento, semirigida, max. | 10 mm ² |
| Sezione di collegamento, semirigida, min. | 0.5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. | 10 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. | 0.5 mm ² | Sezione di collegamento, flessibile, min. | 0.5 mm ² |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ETIM 10.0 | EC000902 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 | | |

LST_CTVT_3PHASEPEATTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

