

PV SUN COVER 30/19/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico
N. d'ordine	8000086576
Tipo	PV SUN COVER 30/19/18
GTIN (EAN)	4064675845164
CPZ	1 Pieza

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	291 mm	Profondità (pollici)	11.4567 inch
Posizione verticale	351 mm	Altezza (pollici)	13.8189 inch
Larghezza	269 mm	Larghezza (pollici)	10.5905 inch
Peso netto	3060 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Materiale

Materiale di base	Acciaio inox 1.4301 (304)
-------------------	---------------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

Disegni



PV SUN COVER 30/19/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Quadri di stringa per generatore DC senza fusibili**

I combiner box fotovoltaici successivi per inverter con 1-12 tracker MPP sono utilizzati per proteggere il lato DC di un sistema fotovoltaico. I combiner box proteggono l'inverter dalle sovratensioni e sono quindi conformi alla direttiva europea CLC/TS 51643-32. Inoltre, questi prodotti offrono la possibilità di proteggere il sistema dalle correnti invertite e di combinare stringhe per garantire un risparmio di cavi durante l'installazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PVN DC 2I 10 1MPP SPD1R...	Versione
N. d'ordine	2791930000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675072973	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Pressacavo
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 10 1MPP SPD1R...	Versione
N. d'ordine	2791920000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675072966	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 10 1MPP SPD1R...	Versione
N. d'ordine	2866300000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675603986	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, MC4-Evo 2
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 10 1MPP SPD2R...	Versione
N. d'ordine	2791950000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675072997	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni II, Pressacavo
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 10 1MPP SPD2R...	Versione
N. d'ordine	2791940000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675072980	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni II, WM4C
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 10 1MPP SPD2R...	Versione
N. d'ordine	2866310000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675603993	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni II, MC4-Evo 2
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN1M1I3S0FXV100TXPX10	Versione
N. d'ordine	2683140000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, Pressacavo
GTIN (EAN)	4050118699920	
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN1M1I3S0FXV101TXPX10	Versione
N. d'ordine	2683200000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Protezione contro le sovratensioni I / II, Interruttore sezionatore, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4050118700190	
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN1M1I3S0FXV200TXPX10	Versione
N. d'ordine	2683340000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Protezione contro le sovratensioni II, Interruttore sezionatore, Pressacavo
GTIN (EAN)	4050118700114	
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN1M1I3S0FXV201TXPX10	Versione
N. d'ordine	2683400000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite per MPPT, Protezione contro le sovratensioni II, Interruttore sezionatore, WM4C
GTIN (EAN)	4050118700121	
CPZ	1 ST	

PV SUN COVER 30/19/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	PVN1M1I3SXFVX100TXPX10	Versione
N. d'ordine	2683110000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite
GTIN (EAN)	4050118699722	per MPPT, Protezione contro le sovratensioni I / II, Pressacavo
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN1M1I3SXFVX101TXPX10	Versione
N. d'ordine	2683170000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite
GTIN (EAN)	4050118700077	per MPPT, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN1M1I3SXFVX200TXPX10	Versione
N. d'ordine	2683310000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite
GTIN (EAN)	4050118700039	per MPPT, Protezione contro le sovratensioni II, Pressacavo
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN1M1I3SXFVX201TXPX10	Versione
N. d'ordine	2683370000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 1 MPP, 3 ingressi / 3 uscite
GTIN (EAN)	4050118700022	per MPPT, Protezione contro le sovratensioni II, WM4C
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 10 2MPP SPD1R...	Versione
N. d'ordine	2866320000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675604006	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Pressacavo
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 10 2MPP SPD1R...	Versione
N. d'ordine	2866360000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675604044	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, MC4-Evo 2
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 10 2MPP SPD1R...	Versione
N. d'ordine	2866340000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675604020	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 10 2MPP SPD2R...	Versione
N. d'ordine	2866330000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675604013	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni II, Pressacavo
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 10 2MPP SPD2R...	Versione
N. d'ordine	2866370000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675604051	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni II, MC4-Evo 2
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 10 2MPP SPD2R...	Versione
N. d'ordine	2866350000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675604037	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni II, WM4C
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN1M2I4SXFVX100TXPX10	Versione
N. d'ordine	2737590000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 2 ingressi / 1 uscita
GTIN (EAN)	4032248395569	per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Pressacavo
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN1M2I4SXFVX101TXPX10	Versione
N. d'ordine	2737580000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 2 ingressi / 1 uscita
GTIN (EAN)	4050118824865	per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN1M2I4SXFVX200TXPX10	Versione
N. d'ordine	2791870000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 2 ingressi / 1 uscita
GTIN (EAN)	4064675072911	per MPP, Protezione contro le sovratensioni II, Pressacavo
CPZ	1 ST	

PV SUN COVER 30/19/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Tipo	PVN1M2I4SXFVX201TXPX10	Versione
N. d'ordine	2791860000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, 1000 V, 2 MPP, 2 ingressi / 1 uscita
GTIN (EAN)	4064675072904	per MPP, Protezione contro le sovratensioni II, WM4C
CPZ	1 ST	