

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Versione AC, contatto ausiliario e di allarme, Protezione contro le sovratensioni II, TN-C-S, TN-S, IT con N, IT senza N, TT
N. d'ordine	8000104168
Tipo	PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04
GTIN (EAN)	4099986573475
CPZ	1 Pieza

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	132 mm	Profondità (pollici)	5.1968 inch
Posizione verticale	200 mm	Altezza (pollici)	7.874 inch
Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	2866.64 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-40 °C...50 °C	Umidità	0...85 % umidità relativa, senza condensazione
----------------------	----------------	---------	--

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

Dati nominali IEC / EN

Numero di poli	4	Contatto di segnalazione	250 V 1A 1CO
Tensione nominale (AC)	230 V	Rete a bassa tensione	TN-C-S, TN-S, IT con N, IT senza N, TT
Livello di protezione Up a IN (N-PE)	≤ 1.5 kV	Tipo di tensione	AC
Protezione	No	Campo di frequenze, max.	60 Hz
Campo di frequenze, min.	50 Hz	Norme	IEC 61643-11, EN 61643-11
Classe di prescrizione secondo EN 61643-11	T2	Tensione permanente massima, Uc (AC)	300 V
Corrente di scarica I _{max} . (8/20 μs) (N-PE)	65 kA	Corrente di scarica I _n (8/20 μs) N-PE	40 kA
Coordinamento energetico	Tipo II, Tipo III	Corrente di scarica I _n (8/20 μs) filo-PE	20 kA
Segnale acustico	No	Corrente di scarica I _{max} . (8/20 μs) filo-PE	50 kA
Livello di protezione Up con IN (L/N-PE)	≤ 1.5 kV	Corrente nominale di cortocircuito ISCCR	50 kA
Capacità di estinzione della corrente residua I _{fi}	Nessuna corrente di rete residua da considerare	Prefusibile integrato	No

Ingressi AC

Lunghezza di spellatura, collegamento di 12 mm dimensionamento		Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento, semirigida, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento, semirigida, min.	0.34 mm ²	Tipo di collegamento cavo d'ingresso AC	PUSH IN
Numero di ingressi AC	3		

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Uscite AC

Lunghezza di spellatura, collegamento di 12 mm dimensionamento		Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento, semirigida, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento, semirigida, min.	0.34 mm ²		

Incluso nella fornitura

Accessori inclusi	Articolo	Piedini di montaggio
	Quantità	4
	Articolo	Tappi a tenuta stagna
	Quantità	8

Garanzia

Periodo	5 anni
---------	--------


Dati generali

Norme	IEC 61643-11, EN 61643-11	Grado di protezione	IP65
-------	---------------------------	---------------------	------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Disegni



PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Fascette serracavo resistenti ai raggi UV



La poliammide 6.6 resiste ai raggi UV e garantisce un'eccellente durata delle nostre fascette serracavo speciali anche quando sono sottoposte a forti radiazioni UV. Eccellenti per un utilizzo permanente in ambiente esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CB-UVR 290/4,5 BK	Versione	
N. d'ordine	2659350000	Fascette serracavo, 4,5 x 290 mm, poliammide 66, 220 N	
GTIN (EAN)	4050118682816		
CPZ	100 ST		

Sealing sets



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BLINDPLUG SET5 7X28MM	Versione	
N. d'ordine	3077670000	Fotovoltaico, Blind plug	
GTIN (EAN)	4099987081894		
CPZ	1 ST		
Tipo	BLINDPLUG SET50 7X28MM	Versione	
N. d'ordine	3077650000	Fotovoltaico, Blind plug, Accessori, Spina cieca, 50 pezzi	
GTIN (EAN)	4099987081870		
CPZ	1 ST		

Protezione meteorologica fotovoltaica



PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PV SUNCOVER 20/20/13	Versione	
N. d'ordine	8000143243	Fotovoltaico, Copertura solare	
GTIN (EAN)	4099987111829		
CPZ	1 ST		

Ethernet




- Adatti per cat. 5 (fino a 100 MHz) e cat. 6 (fino a 250 MHz classe E)
- Adatti per PoE+ (secondo IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Tipo 3 e 4)
- Protezione di tutte le coppie di cavi
- Collegamento tramite prese RJ45
- Custodia in metallo

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VDATA CAT5E	Versione	
N. d'ordine	2916360000	Terminal rail fixing, Surge protection, 802.3 bt at Type 1, 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4, Cat.5e	
GTIN (EAN)	4099986545519		
CPZ	1 ST		
Tipo	VDATA CAT6	Versione	
N. d'ordine	1348590000	Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1, 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4	
GTIN (EAN)	4050118153002		
CPZ	1 ST		

RS232



Protezione contro le sovratensioni per interfacce dati RS232
 Modulo di protezione nella custodia su guida o nella spina intermedia
 Interfaccia seriale per collegamenti point-to-point fino a 20 kbit/s Segnale di tensione correlato alla massa: logica uno (Mark) da -15 V a -3 V Logica zero (Space) da +3 V a +15 V Livello di segnale max. +/-15 V Lunghezza cavo fino a 20 m in funzione della velocità di trasmissione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSSC6 RS232	Versione	
N. d'ordine	1064990000	Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 100 V	
GTIN (EAN)	4032248830237		
CPZ	10 ST		

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

RS485 / RS422




Dati della Protezione contro le sovratensioni

- per segnali RS 422 e RS 485
- collegabile anche come derivazione a T in caso di custodia a parete K21

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSSC6 RS485	Versione	
N. d'ordine	1064980000		Protezione contro le sovratensioni per circuiti di misura, controllo
GTIN (EAN)	4032248830220		e regolazione, Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura,
CPZ	10 ST		comando e regolazione, UP(L/N-PE) ≤ 100 V

Scaricatore di ricambio




In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPU AC II O 300/50	Versione	
N. d'ordine	2591010000		Spare arrester, Surge protection
GTIN (EAN)	4050118599923		
CPZ	1 ST		
Tipo	VPU AC II O N-PE 305/65	Versione	
N. d'ordine	2591190000		Scaricatore di ricambio, Protezione contro le sovratensioni, TT nur für
GTIN (EAN)	4050118599749		N-PE
CPZ	1 ST		

Serie VPU



Ampia scelta di accessori per tutta la gamma

PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPU LOCKING CLIP S	Versione
N. d'ordine	2735080000	
GTIN (EAN)	4050118826050	
CPZ	10 ST	