

VDEFNNPUSHINEAMNETZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Con il nostro cablaggio preconfezionato per trasformatori di strumenti è possibile risparmiare tempo e costi di storage. Offriamo varie configurazioni di applicazioni, inclusi tutti gli accessori pertinenti e l'etichettatura in un unico pacchetto completo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsetto sezionatore di prova, PUSH IN, beige, 6 mm ² , 30 A, Numero di collegamenti: 36, Numero di piani: 1
N. d'ordine	8000107863
Tipo	VDEFNNPUSHINEAMNETZ
GTIN (EAN)	4099986592643
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2025-05-06T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	TABEAMNETZNS

VDEFNNPUSHINEAMNETZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	79 mm	Profondità (pollici)	3.1102 inch
Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3.937 inch
Larghezza	170.4 mm	Larghezza (pollici)	6.7086 inch
Peso netto	875 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

bloccabile Sì Tipo di montaggio TS 35

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria) No Numero di piani 1
Numero dei punti di serraggio per piano 36 Guida equipaggiata TS 35
Funzione N No Funzione PE Sì

Dati dei materiali

Materiale di base Wemid Colori beige
Colore elementi di azionamento altro Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 6 mm² Corrente nominale 30 A
Norme IEC 60947-7-1 Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Generale

Norme IEC 60947-7-1 Guida equipaggiata TS 35

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Direzione di collegamento	in alto	Tipo di collegamento	PUSH IN
Numero di collegamenti	36	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 10 mm ² max.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.5 mm ² min.		Sezione di collegamento, semirigida, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento, semirigida, 0.5 mm ² min.		Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	6 mm ²

VDEFNNPUSHINEAMNETZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0.5 mm²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

VDEFNNPUSHINEAMNETZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

