

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico, Box di potenza di emergenza, Presa Schuko
N. d'ordine	8000108185
Tipo	PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3
GTIN (EAN)	4099986665330
CPZ	1 Pieza

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	112 mm	Profondità (pollici)	4.4094 inch
Posizione verticale	238 mm	Altezza (pollici)	9.3701 inch
Larghezza	195 mm	Larghezza (pollici)	7.6772 inch
Peso netto	1435 g		

Temperature

Temperatura ambiente -20 °C...50 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

Ingressi AC

Lunghezza del cavo	1.5 m	Numero di ingressi AC	1 x monofase (L, N, PE)
--------------------	-------	-----------------------	-------------------------

Proprietà elettriche AC

Tensione di dimensionamento	230 V AC	Corrente di dimensionamento	16 A
Protezione differenziale	IΔn=30 mA		

Uscite AC

Tipo di collegamento cavo d'uscita AC	Connettore a presa tipo F CEE 7/3, Schuko	Numero di uscite AC	1
---------------------------------------	---	---------------------	---

Custodie

Resistenza agli urti	IK10 in conformità alla norma IEC 62262, IK08 in conformità alla norma IEC 62208	Stringa per tipo di collegamento	Cavo con estremità tagliata
----------------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Dati generali

Grado di protezione IP65

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PVC AC NOTSTROMBOX TYPE F CEE 7/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

