

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



La gamma di custodie Klippon® TB offre ottime caratteristiche prestazionali, anche nelle condizioni ambientali più estreme. Inoltre, soddisfa i più severi requisiti di sicurezza per le atmosfere potenzialmente esplosive presenti in particolare nelle strutture industriali che elaborano o generano energia. La nuova gamma di custodie Klippon® TB QL offre vantaggi ancora maggiori della precedente, già leader di mercato.

Le custodie della serie Klippon® TB QL offrono i seguenti vantaggi:

- Disponibili in 12 taglie e 3 colori standard
- Dotazione di max. 4 flange
- Guarnizione protetta contro la compressione
- Coperchio a chiusura rapida dotato di intaglio di serie
- Prestazioni termiche migliorate
- Grado di protezione IP66
- Bullone di messa a terra nella calotta e nella base della custodia
- Piedini di montaggio saldati
- Approvazioni internazionali

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Posizione verticale: 350 mm, Larghezza: 350 mm, Profondità: 150 mm, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento |
| N. d'ordine | 8000109889 |
| Tipo | KTB QL 353515 S4E3 |
| GTIN (EAN) | 4099986759848 |
| CPZ | 1 Pezia |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|------------|----------------------|--------------|
| Profondità | 150 mm | Profondità (pollici) | 5.9055 inch |
| Posizione verticale | 350 mm | Altezza (pollici) | 13.7795 inch |
| Larghezza | 350 mm | Larghezza (pollici) | 13.7795 inch |
| Peso netto | 13916.42 g | | |

Temperature

| | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|
| Temperatura d'esercizio | -60 °C...135 °C | Nota: temperatura ambiente (servizio) | Per l'impiego nel campo di temperature oltre i 105 °C, il grado di protezione IP è limitato a IP66. |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 64dfc213-93f0-4c79-8ffa-c97fa9dcb873 |

PE70 Dati Generali

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Spessore del materiale del coperchio | 1.5 mm | Spessore del materiale della flangia | 3 mm |
| Spessore del materiale della custodia | 1.5 mm | Spessore materiale | 1.5 mm |
| Silicone | Sì | Temperatura d'esercizio , max. | 135 °C |
| Temperatura d'esercizio , min. | -60 °C | Allegato coperchio | 4 cerniere e viti esagonali con testa a taglio M6 SW10 |
| Norme | DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Superficie | lucidatura elettrochimica |
| Resistenza agli urti | 10 J versione standard, 7 joule secondo IEC 60079-0 | Grado di protezione | IP66, IP67 |
| Materiale di base | acciaio inossidabile 1.4404 (316L) | Materiale delle guarnizioni | Silicone |
| Fissaggio dei componenti | 4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna | Fissaggio della custodia | 4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce) |
| Materiale di tenuta del coperchio | Silicone | Nota: grado di protezione | Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP66. |
| Montaggio della piastra a flangia | Viti a testa esagonale M6 10 SW | Materiale di tenuta della piastra a flangia | Silicone |

Dati tecnici

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| Grado di protezione (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 | Angolo di apertura coperchio | 130.00 ° |
| Piastra a flangia | No | Coperchio | Sì |
| Posizione bulloni PE | Custodia lato C | Campi di applicazione | Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore |

Collegamenti a vite

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M63 | 3 | M75 | 0 |
| M12 | 52 | M50 | 3 |
| M16 | 30 | M32 | 5 |
| M25 | 12 | M20 | 16 |
| M40 | 4 | | |

Collegamenti a vite a destra

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 12 | M63 | 3 |
| M75 | 0 | M16 | 30 |
| M40 | 4 | M50 | 3 |
| M32 | 5 | M20 | 16 |
| M12 | 52 | | |

Collegamenti a vite in alto / in basso

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 20 | M12 | 60 |
| M63 | 3 | M40 | 5 |
| M32 | 6 | M25 | 16 |
| M50 | 4 | M75 | 0 |
| M16 | 36 | | |

Equipaggiamento orizzontale

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x25 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x20 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x49 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x15 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x41 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x31 |
| Portafusibili disponibile | No | | |

Equipaggiamento verticale

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x25 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x20 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x49 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x15 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x41 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x31 |

Messa a terra della custodia

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| Messa a terra, custodia, coperchio | Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia. | Messa a terra, custodia, esterna | Perno di messa a terra M10 continuo nel corpo della custodia |
| Messa a terra, custodia, interna | Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia. | | |

Dati tecnici

Numeri certificati custodia

| | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------------|
| N° certificato UL Haz.Loc. | E223792 | Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS03 |
| N° certificato UL Ord.Loc. | E243298 | N° certificato UL 508A | E223801 |
| Attestazione di conformità n. (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS06 | N° certificato scatola morsettiera UL | E223792 |
| Numero del certificato custodia vuota (INMETRO) | LMP 21.0016U | N° certificato scatola morsettiera (ATEX) | IBExU14ATEX1050 |
| Numero del certificato custodia vuota (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U | N° certificato scatola morsettiera (INMETRO) | LMP 21.0017 |
| N° certificato scatola morsettiera (IECEX) | IECEXIBE14.0013 | Numero del certificato custodia vuota (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U |
| DEF Condizioni di omologazione | ATEX, IECEX, INMETRO, cULus | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ETIM 10.0 | EC002503 | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 | | |

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessori

www.weidmueller.com

350 x 350mm



Integrare, ampliare e personalizzare -
il completamento adatto per ogni caso applicativo
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie
Klippon® TB consentono un semplice adattamento
della custodia alle esigenze specifiche delle singole
applicazioni.
Piastrine di montaggio
Piastrine di montaggio con e senza fori, per il fissaggio
longitudinale e trasversale delle guide o dei componenti
direttamente sulla piastrina di montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | KTB MOPL 3535 MSZN | Versione |
| N. d'ordine | 8000110194 | Klippon TB (Terminal Box), Piastrina di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4099986779327 | 295 mm, Larghezza: 289 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale di base: |
| CPZ | 1 ST | Lamiera d'acciaio, zincato, argento |
| Tipo | KTB MOPL 3535 MSZN H | Versione |
| N. d'ordine | 8000115914 | Klippon TB (Terminal Box), Piastrina di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4099986783027 | 295 mm, Larghezza: 289 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale di base: |
| CPZ | 1 ST | Lamiera d'acciaio, zincato, argento |
| Tipo | KTB MOPL 3535 S2N H | Versione |
| N. d'ordine | 8000115903 | Klippon TB (Terminal Box), Piastrina di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4099986782921 | 259 mm, Larghezza: 289 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale di base: |
| CPZ | 1 ST | Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento |

Supporto per etichetta di siglatura



Integrare, ampliare e personalizzare -
il completamento adatto per ogni caso applicativo
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie
Klippon® TB consentono un semplice adattamento
della custodia alle esigenze specifiche delle singole
applicazioni.
Porta-targhette
Per l'applicazione ben visibile delle targhette necessarie
e di quelle aggiuntive sono disponibili diversi
portatarghette.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | Versione |
| N. d'ordine | 1279320000 | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 | verticale: 70 mm, Larghezza: 70 mm, Profondità: 20 mm, Materiale |
| CPZ | 1 ST | di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304), specchio |
| | | lucidato, argento |

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Elementi di raccordo



Integrare, ampliare e personalizzare -
 Il completamento adatto per ogni caso applicativo
 Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni. Sistemi di chiusura
 Sono disponibili diversi sistemi per una chiusura sicura e regolare della custodia. Per la custodia Klippon® TB MH un lucchetto e per la custodia Klippon® TB QL diversi inserti per serratura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | KTB QLH S4 SLS | Versione |
| N. d'ordine | 1191610000 | Klippon TB (Terminal Box), Elemento di collegamento, Materiale di |
| GTIN (EAN) | 4050118137965 | base: Acciaio inox 1.4404, non trattato, argento |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | KTB QLL S2 DB3 | Versione |
| N. d'ordine | 1191590000 | Klippon TB (Terminal Box), Elemento di collegamento, Materiale di |
| GTIN (EAN) | 4050118134285 | base: Acciaio inox 1.4301, non trattato, argento |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | KTB QLL S2 SLS | Versione |
| N. d'ordine | 1191600000 | Klippon TB (Terminal Box), Elemento di collegamento, Materiale di |
| GTIN (EAN) | 4050118137989 | base: Acciaio inox 1.4301, non trattato, argento |
| CPZ | 10 ST | |

Materiale di montaggio



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione
 Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte anti pioggia.

Il set di fissaggio delle etichette - SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale - TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte anti pioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | SD FIXING SET | Versione |
| N. d'ordine | 1285200000 | Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | d'identificazione, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 12 mm, |
| CPZ | 1 ST | Profondità: 16.4 mm, Materiale di base: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento |
| Tipo | TPSD FIXING SET KTB | Versione |
| N. d'ordine | 1252190000 | Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra identificativa, |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | Materiale di base: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento |
| CPZ | 20 ST | |

Perni di messa a terra



Integrare, ampliare e personalizzare -
Il completamento adatto per ogni caso applicativo
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.
Perni di messa a terra
Perni di messa a terra da sostituire in blocco, in due varianti: ottone e acciaio inox.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | PEBZ M10 KTB BR SET | Versione |
| N. d'ordine | 1192680000 | Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4032248974641 | verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale |
| CPZ | 1 ST | di base: Ottone, non trattato, argento |
| Tipo | PEBZ M10 KTB S4 SET | Versione |
| N. d'ordine | 1192690000 | Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione |
| GTIN (EAN) | 4032248974658 | verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale |
| CPZ | 1 ST | di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), non trattato, argento |

TS 20



Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo
La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.
Guide
Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | TS20/CX10 ST ZN 3535 HOR | Versione |
| N. d'ordine | 8000117050 | Klippon TB (Terminal Box), Custodie, con asola, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4099986829893 | 20 mm, Larghezza: 310 mm, Profondità: 10 mm, Materiale di base: |
| CPZ | 20 ST | acciaio, zincato, argento |

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | TS20/CX10 ST ZN 3535 VER | Versione |
| N. d'ordine | 8000117037 | Klippon TB (Terminal Box), Custodie, diritto, Posizione verticale: 20 |
| GTIN (EAN) | 4099986829794 | mm, Larghezza: 310 mm, Profondità: 10 mm, Materiale di base: |
| CPZ | 20 ST | acciaio, zincato, argento |

Profondità 15 mm



Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

Guide

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | TS35X15 ST KTB3535 HOR | Versione |
| N. d'ordine | 8000116370 | Klippon TB (Terminal Box), Custodie, senza foro longitudinale, |
| GTIN (EAN) | 4099986820784 | Posizione verticale: 35 mm, Larghezza: 289 mm, Profondità: 15 |
| CPZ | 20 ST | mm, Materiale di base: acciaio, zincato galvanicamente e passivato, argento |
| Tipo | TS35X15 ST KTB3535 VER | Versione |
| N. d'ordine | 8000116351 | Klippon TB (Terminal Box), Custodie, senza foro longitudinale, |
| GTIN (EAN) | 4099986820685 | Posizione verticale: 35 mm, Larghezza: 295 mm, Profondità: 15 |
| CPZ | 20 ST | mm, Materiale di base: acciaio, zincato galvanicamente e passivato, argento |

Profondità 7,5 mm



Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

Guide

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | TS35X7.5 ST KTB3535 HOR | Versione |
| N. d'ordine | 8000116110 | Klippon TB (Terminal Box), Custodie, senza foro longitudinale, |
| GTIN (EAN) | 4099986820579 | Posizione verticale: 35 mm, Larghezza: 289 mm, Profondità: 7.5 |
| CPZ | 20 ST | mm, Materiale di base: acciaio, zincato galvanicamente e passivato, argento |
| Tipo | TS35X7.5 ST KTB3535 VER | Versione |
| N. d'ordine | 8000116100 | Klippon TB (Terminal Box), Custodie, senza foro longitudinale, |
| GTIN (EAN) | 4099986820463 | Posizione verticale: 35 mm, Larghezza: 295 mm, Profondità: 7.5 |
| CPZ | 20 ST | mm, Materiale di base: acciaio, zincato galvanicamente e passivato, argento |

Accessori

Piastre di montaggio



Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | GFSC M5X10 TX20 SET | Versione | |
| N. d'ordine | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale: | |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | 13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale di base: | |
| CPZ | 1 ST | acciaio, zincato, zincato glavanicamente e passivato, argento | |

Materiale di montaggio



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte anti pioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte anti pioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | FKSC M6X8 D9/SW3 | Versione | |
| N. d'ordine | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale di base: | |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | acciaio | |
| CPZ | 50 ST | | |

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Gland plates without earthing studs



Integrare, ampliare e personalizzare -
 il completamento adatto per ogni caso applicativo
 Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie
 Klippon® TB consentono un semplice adattamento
 della custodia alle esigenze specifiche delle singole
 applicazioni.

Piastre a flangia

Piastre a flangia in due spessori per una semplice
 sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in
 loco.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | KTB GP XX3515V AB S4 3MM | Versione |
| N. d'ordine | 8000112998 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4099986799400 | 344 mm, Larghezza: 117 mm, Profondità: 3 mm, Piastre flangiate: |
| CPZ | 1 ST | sotto, sopra, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento |

Gland plates with earthing studs



Integrare, ampliare e personalizzare -
 il completamento adatto per ogni caso applicativo
 Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie
 Klippon® TB consentono un semplice adattamento
 della custodia alle esigenze specifiche delle singole
 applicazioni.

Piastre a flangia

Piastre a flangia in due spessori per una semplice
 sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in
 loco.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | KTB GP XX3515 AB S4 PE | Versione |
| N. d'ordine | 8000114900 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4099986797406 | 344 mm, Larghezza: 117 mm, Profondità: 3 mm, Piastre flangiate: |
| CPZ | 1 ST | sopra, sotto, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento |

Piastre per pressacavi realizzate in acciaio inox - 6 mm



Integrare, ampliare e personalizzare -
 il completamento adatto per ogni caso applicativo
 Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie
 Klippon® TB consentono un semplice adattamento
 della custodia alle esigenze specifiche delle singole
 applicazioni.

Piastre a flangia

Piastre a flangia in due spessori per una semplice
 sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in
 loco.

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | KTB GP XX3515 AB S4 6MM | Versione |
| N. d'ordine | 8000114154 | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN) | 4099986797161 | 344 mm, Larghezza: 117 mm, Profondità: 6 mm, Piastre flangiate: |
| CPZ | 1 ST | sopra, sotto, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento |

Gland plates without earthing studs



Integrare, ampliare e personalizzare -
 il completamento adatto per ogni caso applicativo
 Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie
 Klippon® TB consentono un semplice adattamento
 della custodia alle esigenze specifiche delle singole
 applicazioni.
 Piastre a flangia
 Piastre a flangia in due spessori per una semplice
 sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in
 loco.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|----------|
| Tipo | KTB GP 35XX15 CD S4 3MM | Versione |
| N. d'ordine | 8000112999 | |
| GTIN (EAN) | 4099986799417 | |
| CPZ | 1 ST | |

Gland plates with earthing studs



Integrare, ampliare e personalizzare -
 il completamento adatto per ogni caso applicativo
 Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie
 Klippon® TB consentono un semplice adattamento
 della custodia alle esigenze specifiche delle singole
 applicazioni.
 Piastre a flangia
 Piastre a flangia in due spessori per una semplice
 sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in
 loco.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|----------|
| Tipo | KTB GP 35XX15 CD S4 PE | Versione |
| N. d'ordine | 8000114901 | |
| GTIN (EAN) | 4099986797420 | |
| CPZ | 1 ST | |

Piastre per pressacavi realizzate in acciaio inox - 6 mm

Integrare, ampliare e personalizzare -
il completamento adatto per ogni caso applicativo
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie
Klippon® TB consentono un semplice adattamento
della custodia alle esigenze specifiche delle singole
applicazioni.

Piastre a flangia

Piastre a flangia in due spessori per una semplice
sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in
loco.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|----------|
| Tipo | KTB GP 35XX15 CD S4 6MM | Versione |
| N. d'ordine | 8000114155 | |
| GTIN (EAN) | 4099986797178 | |
| CPZ | 1 ST | |