

Con il nostro cablaggio preconfezionato per trasformatori di strumenti è possibile risparmiare tempo e costi di storage. Offriamo varie configurazioni di applicazioni, inclusi tutti gli accessori pertinenti e l'etichettatura in un unico pacchetto completo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsetto sezionatore di prova, PUSH IN, beige, 4 mm², 32 A, Numero di collegamenti: 32, Numero di piani: 1
N. d'ordine	8000111680
Tipo	LST Netze BW
GTIN (EAN)	4099986755802
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2025-05-06T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	TABNETZEBWNS

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	39.5 mm	Profondità (pollici)	1.5551 inch
Posizione verticale	77 mm	Altezza (pollici)	3.0315 inch
Larghezza	126.2 mm	Larghezza (pollici)	4.9685 inch
Peso netto	393 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C
--	--------	--	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

bloccabile	Sì	Tipo di montaggio	TS 35
------------	----	-------------------	-------

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)	No	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano	32	Guida equipaggiata	TS 35
Funzione N	No	Funzione PE	No
Funzione PEN	No		

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	beige
Colore elementi di azionamento	arancione	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	4 mm ²	Corrente nominale	32 A
Norme	IEC 60947-7-1	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	3		

Generale

Norme	IEC 60947-7-1	Guida equipaggiata	TS 35
-------	---------------	--------------------	-------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Direzione di collegamento	in alto	Tipo di collegamento	PUSH IN
Numero di collegamenti	32	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 6 mm ² max.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.5 mm ² min.		Sezione di collegamento, semirigida, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento, semirigida, min.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0.5 mm ²		

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

Disegni

