

KTB GP 40XX20V CD S4 PE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Integrare, ampliare e personalizzare -

il completamento adatto per ogni caso applicativo Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastre a flangia

Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	8000114888
Tipo	KTB GP 40XX20V CD S4 PE
GTIN (EAN)	4099986797260
CPZ	1 Pieza



KTB GP 40XX20V CD S4 PE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni	((
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	3 mm	Profondità (pollici)	0.1181 inch	
Posizione verticale	350 mm	Altezza (pollici)	13.7795 inch	
Larghezza	167 mm	Larghezza (pollici)	6.5748 inch	
Peso netto	1397.4 g			
Conformità ambientale del	prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
112,1011,011,0	The office superion a c, 1 we			
PE70 Dati Generali				
Spessore materiale	3 mm	Istruzioni di montaggio	Montaggio vite	
Superficie	lucidatura elettrochimica	Materiale di base	acciaio inossidabile 1.4404 (316L)	
Fissaggio dei componenti	max. 10 kHz	Grado di protezione (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	
Piastre flangiate	sinistra, destra	Piastra a flangia	Sì	
Campi di applicazione	Settori a rischio di esplosione, Processo industriale			
Dati generali Accessori				
Spessore materiale	3 mm	Diametro foro di equipaggiamento (D)	7 mm	
Superficie	lucidatura elettrochimica	Materiale di base	acciaio inossidabile 1.4404 (316L)	
Messa a terra della custod	ia			
Messa a terra piastra a flangia	10 perni di messa a terra			
	in acciaio inox saldati M6			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211	
ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211	
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 9.0	27-14-24-21	
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-14-24-21	
ECLASS 11.0	27-14-24-21	ECLASS 12.0	27-14-24-21	
ECLASS 13.0	27-14-24-21	ECLASS 14.0	27-14-24-21	
			• •	

Versione catalogo / Disegni