

**TS35X7.5 ST KTB4040 HOR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

Come da figura

Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

**Guide**

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Klippon TB (Terminal Box), Custodie, senza foro longitudinale, Posizione verticale: 35 mm, Larghezza: 345 mm, Profondità: 7.5 mm, Materiale di base: acciaio, zincato galvanicamente e passivato, argento |
| N. d'ordine | <a href="#">8000116111</a>  |
| Tipo        | TS35X7.5 ST KTB4040 HOR   |
| GTIN (EAN)  | 4099986820586   |
| CPZ         | 20 Pieza  |

**Dati tecnici**

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

|                     |        |                      |              |
|---------------------|--------|----------------------|--------------|
| Profondità          | 7.5 mm | Profondità (pollici) | 0.2953 inch  |
| Posizione verticale | 35 mm  | Altezza (pollici)    | 1.378 inch   |
| Larghezza           | 345 mm | Larghezza (pollici)  | 13.5826 inch |
| Peso netto          | 127 g  |                      |              |

**Temperature**

Temperatura d'esercizio

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

**PE70 Dati Generali**

|                          |                                    |                   |              |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| Istruzioni di montaggio  | Montaggio diretto                  | Norme             | DIN EN 60715 |
| Superficie               | zincato glavanicamente e passivato | Materiale di base | acciaio      |
| Fissaggio dei componenti | max. 10 kHz                        |                   |              |

**Dati generali Accessori**

|            |                                    |                   |         |
|------------|------------------------------------|-------------------|---------|
| Superficie | zincato glavanicamente e passivato | Materiale di base | acciaio |
|------------|------------------------------------|-------------------|---------|

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

**Accessori****Piastre di montaggio**

Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |  |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Versione  |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale: |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118063820              | 13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale di base:  |  |
| CPZ         | 1 ST                       | acciaio, zincato, zincato glavanicamente e passivato, argento       |  |