

**RS VERT SUPPLY BLL\_F-6A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- Distributore di energia da guida DIN  
Distributore di energia multiplo nell'armadio di misurazione per la guida di montaggio TS 35
- 2 maschi, codificati a colori
  - 230 V, IP 30
  - Moduli di protezione fusibile 25 kA

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	8000118953
Tipo	<a href="#">RS VERT SUPPLY BLL_F-6A</a>
GTIN (EAN)	4099986990661
CPZ	10 Pieza

## RS VERT SUPPLY BLL\_F-6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	30 mm	Profondità (pollici)	1.1811 inch
Posizione verticale	93.7 mm	Altezza (pollici)	3.689 inch
Larghezza	17.9 mm	Larghezza (pollici)	0.7047 inch
Peso netto	25 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-40...70 °C	Temperatura d'esercizio	-40...70 °C
Umidità con temperatura d'esercizio	0...85 % (senza condensazione)		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f

## Dati per il collegamento

Distribuzione connettori per circuito stampato	BLL 5.08/03/180 (nessun maschio centrale)	Connettori di alimentazione	SL 5.08HC/03/180B (nessun maschio centrale)
--	---	-----------------------------	---

## Specifiche tecniche

Grado di protezione	IP30	Tensione d'esercizio	230 V
Corrente massima per collegamento ripartitore	6 A		

## Coordinamento di isolamento passivo (IEC/UL6101060664-1)

Tensione nominale di isolamento	250 V AC	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	2	Controllo resistenza agli impulsi (1,2/50 4 kV µs)	

## Collegamento campo

Tipo di collegamento	Collegamento ad innesto
----------------------	-------------------------

## Collegamento alimentazione

Tipo di collegamento	Collegamento ad innesto
----------------------	-------------------------

**Dati tecnici****Fusibili**

Caduta di tensione	170 mV	Potere d'interruzione di dimensionamento	25 kA
Integrale di fusione	80 A <sup>2</sup> s		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**RS VERT SUPPLY BLL\_F-6A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

