


**HDC KIT HE-QT 24.131 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

I kit HDC sono gruppi standardizzati per l'assemblaggio di connettori plug-in completi.

I kit HDC sono di solito costituiti da inserto maschio, inserto femmina, custodia, base passante e pressacavo.

Weidmüller offre un assortimento delle combinazioni più diffuse di connettori con filetti di ingresso cavo nel sistema metrico o PG.

Con la connessione SNAP IN, il livello di collegamento del conduttore è già aperto e il conduttore spellato può essere semplicemente inserito. Nella posizione finale, il meccanismo di serraggio brevettato si chiude automaticamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| N. d'ordine | 8000135362                             |
| Tipo        | <a href="#">HDC KIT HE-QT 24.131 M</a> |
| GTIN (EAN)  | 4099987015554                          |
| CPZ         | 1 Pieza                                |

## HDC KIT HE-QT 24.131 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



## Dimensioni e pesi

Peso netto 753.44 g

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 100 °C

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione                                         |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                                             |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                                 | bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076                           |

## Dati generali

|            |                        |                     |      |
|------------|------------------------|---------------------|------|
| Superficie | Verniciatura a polvere | Grado di protezione | IP65 |
| Serie      | HE                     |                     |      |

## Esecuzione

|                             |         |                                |                             |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------|
| Pressacavi, numero          | 1       | Dimensione entrate cavi        | M 32                        |
| Numero entrate cavo in alto | 1       | Numero entrate cavo laterali   | 0                           |
| Tipo di collegamento        | SNAP IN | Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso |
| Dimensioni di installazione | 8       | Guarnizione                    | NBR                         |
| BG                          | 8       |                                |                             |

## Dati generali

|                                            |      |                                            |                      |
|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------------------|
| Numero di poli                             | 24   | Tipo di collegamento PE                    | Collegamento a vite  |
| Dimensioni di installazione                | 8    | Materiale di base                          | alluminio pressofuso |
| Serie                                      | HE   | Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984) | 500 V                |
| Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984) | 16 A | BG                                         | 8                    |

## Esecuzione

|                                                                       |                     |                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dimensione lama (a taglio)<br>(collegamento a vite)                   | SD 0,6 x 3,5        | Sezione di collegamento cavo AWG,<br>max.                           | AWG 16            |
| Lunghezza di spellatura, collegamento di 10 mm<br>dimensionamento     |                     | Tipo di collegamento                                                | SNAP IN           |
| Dimensioni di installazione                                           | 8                   | Sezione di collegamento cavo AWG,<br>min.                           | AWG 20            |
| Sezione di collegamento cavo, rigido,<br>max.                         | 2.5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, rigido,<br>min.                       | 1 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2.5 mm <sup>2</sup><br>max. |                     | Sezione di collegamento cavo, flessibile, 1 mm <sup>2</sup><br>min. |                   |
| Sezione di collegamento cavo, max.                                    | 2.5 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.                                  | 1 mm <sup>2</sup> |

**HDC KIT HE-QT 24.131 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici**

|            |                        |                   |                      |
|------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Superficie | Verniciatura a polvere | Materiale di base | alluminio pressofuso |
| BG         | 8                      |                   |                      |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

**HDC KIT HE-QT 24.131 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessori****SPB**

I nostri inserti sono completati da numerosi accessori. Ciò comprende, tra le altre cose, le codifiche per inserti.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                   |  |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Tipo        | SPB-M 3                    | Versione                                          |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1203600000</a> | Connettori di potenza, Accessori, Perno di blocco |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190120047              |                                                   |  |
| CPZ         | 100 ST                     |                                                   |  |