

**TS35X15 ST 120 K42**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Come da figura

Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Guida di supporto, TS 35 x 15, Larghezza: 120 mm, senza foro longitudinale, con asola, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
N. d'ordine	<a href="#">8000135662</a>
Tipo	TS35X15 ST 120 K42
GTIN (EAN)	4099987089968
CPZ	1 Pieza

### Dati tecnici

#### Omologazioni

ROHS Conforme

#### Dimensioni e pesi

Profondità	15 mm	Profondità (pollici)	0.5906 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	120 mm	Larghezza (pollici)	4.7244 inch
Lunghezza	120 mm	Lunghezza (pollici)	4.7244 inch
Peso netto	84 g		

#### Temperature

Temperatura d'esercizio

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1.5 mm	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Norme	A norma DIN EN 60715	Superficie	zincato galvanicamente e passivato
Materiale di base	acciaio	Dimensioni timbro	6,3 x 20 mm

#### Dati generali Accessori

Spessore materiale	1.5 mm	Superficie	zincato galvanicamente e passivato
Materiale di base	acciaio	Dimensioni timbro	6,3 x 20 mm

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		