

TS35X15 ST 202 K75 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



Come da figura

Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 35 x 15, Larghezza: 202 mm, senza foro longitudinale, con asola, acciaio, zincato glavanicamente e passivato	
N. d'ordine	8000135666	
Tipo	TS35X15 ST 202 K75 VER	
GTIN (EAN)	4099987090049	
CPZ	1 Pieza	



TS35X15 ST 202 K75 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi			,	
Profondità	15 mm	Profondità (pollici)	0.5906 inch	
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch	
Larghezza	202 mm	Larghezza (pollici)	7.9527 inch	
Lunghezza	202 mm	Lunghezza (pollici)	7.9527 inch	
Peso netto	144.84 g			
Temperature				
Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	Temperatura d'esercizio		
Conformità ambientale	del prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
PE70 Dati Generali	1			
Spessore materiale	1.5 mm	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Norme	A norma DIN EN 60715	Superficie	zincato glavanicamente e passivato	
Materiale di base	acciaio	Dimensioni timbro	6,3 x 20 mm	
Dati generali Accessori				
Spessore materiale	1.5 mm	Superficie	zincato glavanicamente e passivato	
Materiale di base	acciaio	Dimensioni timbro	6,3 x 20 mm	
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02			

Versione catalogo / Disegni