

TS35X15 ST 202 K75 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Come da figura

Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 35 x 15, Larghezza: 202 mm, senza foro longitudinale, con asola, acciaio, zincato galvanicamente e passivato
N. d'ordine	8000135666
Tipo	TS35X15 ST 202 K75 VER
GTIN (EAN)	4099987090049
CPZ	1 Pieza

TS35X15 ST 202 K75 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	15 mm	Profondità (pollici)	0.5906 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	202 mm	Larghezza (pollici)	7.9527 inch
Lunghezza	202 mm	Lunghezza (pollici)	7.9527 inch
Peso netto	144.84 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio
----------------------	---------------	-------------------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1.5 mm	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Norme	A norma DIN EN 60715	Superficie	zincato galvanicamente e passivato
Materiale di base	acciaio	Dimensioni timbro	6,3 x 20 mm

Dati generali Accessori

Spessore materiale	1.5 mm	Superficie	zincato galvanicamente e passivato
Materiale di base	acciaio	Dimensioni timbro	6,3 x 20 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		