

**TS35X7.5 ST 120 K42****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Come da figura

Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Guida di supporto, TS 35 x 7.5, Larghezza: 120 mm, con asola, acciaio, zincato galvanicamente e passivato
N. d'ordine	<a href="#">8000135673</a>
Tipo	TS35X7.5 ST 120 K42
GTIN (EAN)	4099987090070
CPZ	1 Pieza

### Dati tecnici

#### Omologazioni

ROHS Conforme

#### Dimensioni e pesi

Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	120 mm	Larghezza (pollici)	4.7244 inch
Lunghezza	120 mm	Lunghezza (pollici)	4.7244 inch
Peso netto	42.6 g		

#### Temperature

Temperatura d'esercizio

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1 mm	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Norme	DIN EN 60715	Superficie	zincato galvanicamente e passivato
Materiale di base	acciaio		

#### Dati generali Accessori

Spessore materiale	1 mm	Superficie	zincato galvanicamente e passivato
Materiale di base	acciaio		

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		