

PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico, Copertura solare
N. d'ordine	8000143243
Tipo	PV SUNCOVER 20/20/13
GTIN (EAN)	4099987111829
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni

ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**

Profondità	136.5 mm	Profondità (pollici)	5.374 inch
Posizione verticale	224.5 mm	Altezza (pollici)	8.8386 inch
Larghezza	241 mm	Larghezza (pollici)	9.4882 inch
Peso netto	2872 g		

Conformità ambientale del prodottoStato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Materiale**Materiale di base Acciaio inox**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

Disegni



Quadri di stringa per generatore DC senza fusibili



I combiner box fotovoltaici successivi per inverter con 1-12 tracker MPP sono utilizzati per proteggere il lato DC di un sistema fotovoltaico. I combiner box proteggono l'inverter dalle sovratensioni e sono quindi conformi alla direttiva europea CLC/TS 51643-32. Inoltre, questi prodotti offrono la possibilità di proteggere il sistema dalle correnti invertite e di combinare stringhe per garantire un risparmio di cavi durante l'installazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PVN DC 11 10 1MPP SPD1R...	Versione
N. d'ordine	2914580000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 1 ingresso /
GTIN (EAN)	4099986542020	1 uscita per MPPT, Protezione contro le sovratensioni I / II, MC4-Evo 2
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 11 10 2MPP SPD1R...	Versione
N. d'ordine	2882160000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 1 ingresso /
GTIN (EAN)	4064675675778	1 uscita per MPPT, Protezione contro le sovratensioni I / II, MC4-Evo 2
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 21 10 1MPP SPD1R...	Versione
N. d'ordine	2791930000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675072973	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Pressacavo
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 21 10 1MPP SPD1R...	Versione
N. d'ordine	2866300000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675603986	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, MC4-Evo 2
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 21 10 1MPP SPD1R...	Versione
N. d'ordine	2791920000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675072966	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 21 10 1MPP SPD2R...	Versione
N. d'ordine	2791950000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675072997	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni II, Pressacavo
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 21 10 1MPP SPD2R...	Versione
N. d'ordine	2866310000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675603993	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni II, MC4-Evo 2
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 21 10 1MPP SPD2R...	Versione
N. d'ordine	2791940000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675072980	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni II, WM4C
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 21 10 2MPP SPD1R...	Versione
N. d'ordine	2866320000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675604006	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Pressacavo
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 21 10 2MPP SPD1R...	Versione
N. d'ordine	2866360000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675604044	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, MC4-Evo 2
CPZ	1 ST	

PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	Versione
N. d'ordine	2866340000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675604020	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Versione
N. d'ordine	2866330000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675604013	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni II, Pressacavo
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Versione
N. d'ordine	2866370000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675604051	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni II, MC4-Evo 2
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	Versione
N. d'ordine	2866350000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675604037	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni II, WM4C
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R...	Versione
N. d'ordine	2890560000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675878407	3 uscite per MPPT, Protezione contro le sovratensioni I / II, Pressacavo
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R...	Versione
N. d'ordine	2890320000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 ingressi /
GTIN (EAN)	4064675877967	3 uscite per MPPT, Protezione contro le sovratensioni I / II, MC4-Evo 2
CPZ	1 ST	