

PV SUNCOVER 30/30/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico, Copertura solare
N. d'ordine	8000143251
Tipo	PV SUNCOVER 30/30/13
GTIN (EAN)	4099987111904
CPZ	1 Pieza

PV SUNCOVER 30/30/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	136.5 mm	Profondità (pollici)	5.374 inch
Posizione verticale	324.5 mm	Altezza (pollici)	12.7756 inch
Larghezza	341 mm	Larghezza (pollici)	13.4252 inch
Peso netto	3986 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Materiale

Materiale di base Acciaio inox

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

Disegni



Quadri di stringa per generatore DC con fusibili

I combiner box fotovoltaici successivi per inverter con 1-12 tracker MPP sono utilizzati per proteggere il lato DC di un sistema fotovoltaico. I combiner box proteggono l'inverter dalle sovratensioni e sono quindi conformi alla direttiva europea CLC/TS 5 1643-32. Inoltre, questi prodotti offrono la possibilità di proteggere il sistema dalle correnti invertite e di combinare stringhe per garantire un risparmio di cavi durante l'installazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1...	Versione
N. d'ordine	2925830000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 ingressi /
GTIN (EAN)	4099986642058	3 uscite per MPPT, Protezione contro le sovratensioni I / II, Con
CPZ	1 ST	portafusibile, MC4-Evo 2