

PV SUNCOVER 30/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico, Copertura solare
N. d'ordine	8000143255
Tipo	PV SUNCOVER 30/60/13
GTIN (EAN)	4099987111942
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	136.3 mm	Profondità (pollici)	5.3661 inch
Posizione verticale	324.5 mm	Altezza (pollici)	12.7756 inch
Larghezza	641 mm	Larghezza (pollici)	25.2362 inch
Peso netto	5400 g		

Materiale


Materiale di base

Acciaio inox

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

Disegni



PV SUNCOVER 30/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Quadri di stringa per generatore DC con fusibili

I combiner box fotovoltaici successivi per inverter con 1-12 tracker MPP sono utilizzati per proteggere il lato DC di un sistema fotovoltaico. I combiner box proteggono l'inverter dalle sovratensioni e sono quindi conformi alla direttiva europea CLC/TS 5 1643-32. Inoltre, questi prodotti offrono la possibilità di proteggere il sistema dalle correnti invertite e di combinare stringhe per garantire un risparmio di cavi durante l'installazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1...	Versione
N. d'ordine	2925840000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 3 ingressi /
GTIN (EAN)	4099986642065	3 uscite per MPPT, Protezione contro le sovratensioni I / II, Con
CPZ	1 ST	portafusibile, MC4-Evo 2