

MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adattatori per la migrazione - Siemens 505.

Gli adattatori sul lato anteriore con cavi preassemblati garantiscono una migrazione sicura dalle schede Siemens 505 ad altri sistemi PLC/DCS o ai moduli u-remote di Weidmüller.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	8000149536
Tipo	MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI
GTIN (EAN)	4099987229371
CPZ	ST

MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	53.68 mm	Profondità (pollici)	2.1134 inch
Posizione verticale	179.66 mm	Altezza (pollici)	7.0732 inch
Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0.7874 inch
Peso netto	0.05 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-20...70 °C	Temperatura d'esercizio	-20...50 °C
--------------------------	-------------	-------------------------	-------------

Dati di dimensionamento UL

Temperatura di magazzino UL, max.	70 °C	Temperatura d'esercizio UL, min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio UL, max.	50 °C	Temperatura di magazzino UL, min.	-20 °C
Corrente nominale I _{max} .	40 A	Tensione nominale UN	250 V

Dati di collegamento

Numero di poli (lato comando)	24 poli	Collegamento (lato campo)	Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family)
-------------------------------	---------	---------------------------	---

Dati per il collegamento

Collegamento (lato campo)	Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family)	Collegamento a PLC	Nuova morsettiera PLC o cablata
Numero di poli (lato campo)	24 P		

Specifiche tecniche

Tensione d'esercizio	250 V	Corrente max. per canale	7.4 A
Corrente nominale totale	40 A		

Coordinate di isolamento (EN50178)

Tensione nominale	300 V	Classe di sovratensione	II
Grado di lordura	2	Controllo resistenza agli impulsi	2.5 kV
Tensione di prova isolamento AC	1.8 kV		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

