


KLIPPON K2 MOPL 0710 MSZN INNU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, diritto, Posizione verticale: 52 mm, Larghezza: 91 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincato, argento
N. d'ordine	8000188265
Tipo	KLIPPON K2 MOPL 0710 MSZN INNU
GTIN (EAN)	4069165062243
CPZ	1 Pieza

KLIPPON K2 MOPL 0710 MSZN INNU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	1.5 mm	Profondità (pollici)	0.0591 inch
Posizione verticale	52 mm	Altezza (pollici)	2.0472 inch
Larghezza	91 mm	Larghezza (pollici)	3.5827 inch
Peso netto	48.24 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1.5 mm	Istruzioni di montaggio	Piastra di montaggio
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Campi di applicazione	Tecnica degli edifici, Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Sistema dei trasporti		

Dati generali Accessori

Spessore materiale	1.5 mm	Diametro foro di equipaggiamento (D)	7 mm
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio

Numeri certificati custodia

Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD) DE PS24 10 1604 12
 001ISS03

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		