

KLIPPON K6 MOPL 1620 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, diritto, Posizione verticale: 140 mm, Larghezza: 182 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincato, argento
N. d'ordine	8000188277
Tipo	KLIPPON K6 MOPL 1620 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062366
CPZ	1 Pieza

KLIPPON K6 MOPL 1620 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	1.5 mm	Profondità (pollici)	0.0591 inch
Posizione verticale	140 mm	Altezza (pollici)	5.5118 inch
Larghezza	182 mm	Larghezza (pollici)	7.1653 inch
Peso netto	267.9 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1.5 mm	Istruzioni di montaggio	Piastra di montaggio
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Campi di applicazione	Tecnica degli edifici, Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Sistema dei trasporti		

Dati generali Accessori

Spessore materiale	1.5 mm	Diametro foro di equipaggiamento (D)	7 mm
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio

Numeri certificati custodia

Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD) DE PS2410 160412
 001ISS03

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		