

KLIPPON K7 MOPL 1635 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, diritto, Posizione verticale: 144 mm, Larghezza: 330 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincato, argento
N. d'ordine	8000188279
Tipo	KLIPPON K7 MOPL 1635 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062380
CPZ	1 Pieza

KLIPPON K7 MOPL 1635 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	1.5 mm	Profondità (pollici)	0.0591 inch
Posizione verticale	144 mm	Altezza (pollici)	5.6693 inch
Larghezza	330 mm	Larghezza (pollici)	12.9921 inch
Peso netto	526.78 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	1.5 mm	Istruzioni di montaggio	Piastra di montaggio
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Campi di applicazione	Tecnica degli edifici, Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Sistema dei trasporti		

Dati generali Accessori

Spessore materiale	1.5 mm	Diametro foro di equipaggiamento (D)	7 mm
Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio

Numeri certificati custodia

Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD) DE PS24 10 1604 12
 001ISS03

Classificazioni

ETIM 8.0	EC0002 13	ETIM 9.0	EC0002 13
ETIM 10.0	EC0002 13	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		