




La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Terminale, RS 45 grigio sasso, Guida di montaggio DIN piastra terminale a sinistra, Larghezza: 8 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">8143910000</a>                                                                          |
| Tipo        | AP 45/LI GR 2025                                                                                    |
| GTIN (EAN)  | 4008190003111                                                                                       |
| CPZ         | 20 Pieza                                                                                            |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 22.8 mm | Profondità (pollici) | 0.8976 inch |
| Posizione verticale | 45 mm   | Altezza (pollici)    | 1.7716 inch |
| Larghezza           | 8 mm    | Larghezza (pollici)  | 0.315 inch  |
| Lunghezza           | 45 mm   | Lunghezza (pollici)  | 1.7716 inch |
| Peso netto          | 2.21 g  |                      |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati del materiale

|                               |       |                                  |              |
|-------------------------------|-------|----------------------------------|--------------|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2   | Materiale isolante               | PA 66        |
| Gruppo materiali isolanti     | I     | Superficie                       | non trattato |
| Materiale di base             | PA 66 | Comparative Tracking Index (CTI) | 600 ≤ CTI    |

## Dati generali

|                    |              |                             |          |
|--------------------|--------------|-----------------------------|----------|
| Colori             | grigio sasso | Grado di protezione         | IP00     |
| Guida equipaggiata | TS 32, TS 35 | Tabella dei colori (simile) | RAL 7032 |
| Colabilità         | No           |                             |          |

## Nota importante

|                           |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sul prodotto | Presto l'articolo non sarà più disponibile. Vi preghiamo di non eseguire ulteriori design-in. In alternativa è possibile utilizzare le serie di profili RS 70 e RS 100. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |

**Disegni**

RAIL MOUNTING

