

La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminale, RS 80 grigio sasso, Guida di montaggio DIN piastra terminale a sinistra, Larghezza: 30 mm
N. d'ordine	8156210000
Tipo	AP RF 80 LI 2025
GTIN (EAN)	4008190978198
CPZ	20 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	9 mm	Profondità (pollici)	0.3543 inch
Posizione verticale	86.4 mm	Altezza (pollici)	3.4016 inch
Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1.1811 inch
Peso netto	5.95 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati del materiale

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale isolante	PA 66
Gruppo materiali isolanti	I	Superficie	non trattato
Materiale di base	PA 66	Comparative Tracking Index (CTI)	600 ≤ CTI

Dati generali



Colori	grigio sasso	Grado di protezione	IP20 installato
Tabella dei colori (simile)	RAL 7032	Colabilità	No


Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Disegni

RAIL MOUNTING
WITH LOCKING FOOT



RS 80 - Custodia sagomata

Il profilo RS 80 offre un'ampia gamma di opzioni di montaggio, in quanto è possibile sia montaggio su guida che il montaggio a parete. Ciò consente un adattamento flessibile alle condizioni e alle esigenze di spazio. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità.

Un altro vantaggio del profilo RS80 è che può essere tagliato su misura individualmente. Questo vi dà la libertà di progettare il sistema esattamente secondo le vostre esigenze.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LKSC M2,9X13VZ	Versione	
N. d'ordine	4011200000	Accessori, Vite con taglio a croce	
GTIN (EAN)	4032248415014		
CPZ	100 ST		