



Come da figura

Il cavo di comando preconfezionato dispone di connettori femmina a 10 o 40 poli innestabili secondo IEC 603/1 DIN 41 651. Lo si utilizza, ad esempio, per collegare l'adattatore frontale del PLC alle interfacce Weidmüller attive o passive. Sono disponibili in diverse lunghezze.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo preconfezionato, FBK, CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P
N. d'ordine	8235380000
Tipo	FBK 10/200 RK
GTIN (EAN)	4008190264604
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 127 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -10...70 °C Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Lunghezza del cavo	2 m	Adatto a	segnali digitali
Materiale di base	PVC	Cavo	Cavo LiYY
Collegamento interfaccia	CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P	Numero di poli, min.	10 poli
Interfaccia PLC	CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 10P	Sezione del conduttore	0.14 mm ²

Dati elettrici


Corrente totale, max.	3 A	Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
Tensione nominale	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Resistenza	55 mΩ/m

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		

Accessori

Interfacce per segnali d'uscita



Elementi di interfaccia RS F40 o RS F10 per 32 o 8 segnali che consentono, tramite un relè, di isolare i segnali provenienti dal PLC con sensori e attuatori di campo.


Le caratteristiche principali sono:

- Tecnica di collegamento a vite o a molla autobloccante.
- Segnali raggruppati in funzione dei byte.
- Moduli estremamente compatti nel profilo RS 45 per il montaggio su guida TS 35 standard.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RS F40 16RS OUT 24VDC	Versione
N. d'ordine	8224181001	RCL314024, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4032248063338	
CPZ	1 ST	
Tipo	RS F40 16RS OUT 24VDC E	Versione
N. d'ordine	8224191001	RCL314024, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4032248159888	
CPZ	1 ST	

Interfacce digitali dirette di ingresso/uscita



Elementi di interfaccia passivi RS F40 o RS F10 per 32 o 8 segnali che consentono il collegamento efficiente della periferica (sensori e attuatori) sui moduli di input/output del PLC tramite cavi preconfezionati.


Le caratteristiche principali sono:

- Tecnica di collegamento a vite o a molla autobloccante.
- Segnali raggruppati in funzione dei byte.
- Tecnica a 1, 2 o 3 conduttori.
- Moduli estremamente compatti nel profilo RS 45 per il montaggio su guida TS 35 standard.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RS F10 I/O8 LD LPK2	Versione
N. d'ordine	8224260000	Interfaccia, RSF, 1 filo, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4008190208127	
CPZ	1 ST	

Interfacce per segnali d'uscita



Elementi di interfaccia RS F40 o RS F10 per 32 o 8 segnali che consentono, tramite un relè, di isolare i segnali provenienti dal PLC con sensori e attuatori di campo.

Le caratteristiche principali sono:

- Tecnica di collegamento a vite o a molla autobloccante.
- Segnali raggruppati in funzione dei byte.
- Moduli estremamente compatti nel profilo RS 45 per il montaggio su guida TS 35 standard.

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RS F10 8R OUT 24VDC	Versione
N. d'ordine	8329800000	DOLD OW5691, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4008190337216	
CPZ	1 ST	

Adattatore frontale per PLC S7



Gli adattatori frontali possono stabilire il contatto veloce e sicuro con i gruppi di componenti SIEMENS S7 300/400I/O. Offrono un collegamento economicamente vantaggioso dei moduli d'interfaccia attivi e passivi.


- Cavo di comando confezionato fisso 4x10 o 1x 40 poli.
- Alimentazione separata della tensione di alimentazione tramite morsetti a vite.
- Separazione del potenziale mediante ponticelli innestabili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SIM S7/400 FB40 2.0M	Versione
N. d'ordine	8335900200	
GTIN (EAN)	4008190915759	
CPZ	1 ST	
Tipo	SIM S7/400 FB40 2.5M	Versione
N. d'ordine	8335900250	Cavo preconfezionato, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190072094	
CPZ	1 ST	
Tipo	SIM S7/400 FB40 3.0M	Versione
N. d'ordine	8335900300	Cavo preconfezionato, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4032248016426	
CPZ	1 ST	
Tipo	SIM S7/400 FB4*10 2.0M	Versione
N. d'ordine	8335910200	Cavo preconfezionato, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190072773	
CPZ	1 ST	
Tipo	SIM S7/400 FB4*10 2.5M	Versione
N. d'ordine	8335910250	Cavo preconfezionato, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190073213	
CPZ	1 ST	
Tipo	SIM S7/400 FB4*10 3.0M	Versione
N. d'ordine	8335910300	Cavo preconfezionato, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190073497	
CPZ	1 ST	
Tipo	SIM S7/400 FB4*10 5.0M	Versione
N. d'ordine	8335910500	Cavo preconfezionato, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190915704	
CPZ	1 ST	

Accessori

Interfacce digitali dirette di ingresso/uscita



Elementi di interfaccia passivi RS F40 o RS F10 per 32 o 8 segnali che consentono il collegamento efficiente della periferica (sensori e attuatori) sui moduli di input/output del PLC tramite cavi preconfezionati.


Le caratteristiche principali sono:

- Tecnica di collegamento a vite o a molla autobloccante.
- Segnali raggruppati in funzione dei byte.
- Tecnica a 1, 2 o 3 conduttori.
- Moduli estremamente compatti nel profilo RS 45 per il montaggio su guida TS 35 standard.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RS F10 I/O8 LMZF	Versione
N. d'ordine	8428870000	Interfaccia, RSF, 1 filo, Molla autobloccante
GTIN (EAN)	4008190030582	
CPZ	1 ST	
Tipo	RS F40 I/O32 LMZF	Versione
N. d'ordine	8428880000	Interfaccia, RSF, 1 filo, Molla autobloccante
GTIN (EAN)	4008190032210	
CPZ	1 ST	
Tipo	RS F10 INIT8 LD LMZF	Versione
N. d'ordine	8428890000	Interfaccia, RSF, 3 fili, Molla autobloccante
GTIN (EAN)	4008190032005	
CPZ	1 ST	
Tipo	RS F40 INIT32 LD LMZF	Versione
N. d'ordine	8428900000	Interfaccia, RSF, 3 fili, Molla autobloccante
GTIN (EAN)	4008190030384	
CPZ	1 ST	
Tipo	RS F40 INIT32 LMZF	Versione
N. d'ordine	8430980000	Interfaccia, RSF, 2 fili, Molla autobloccante
GTIN (EAN)	4008190036188	
CPZ	1 ST	

Interfacce per segnali d'uscita



Elementi di interfaccia RS F40 o RS F10 per 32 o 8 segnali che consentono, tramite un relè, di isolare i segnali provenienti dal PLC con sensori e attuatori di campo.

Le caratteristiche principali sono:

- Tecnica di collegamento a vite o a molla autobloccante.
- Segnali raggruppati in funzione dei byte.
- Moduli estremamente compatti nel profilo RS 45 per il montaggio su guida TS 35 standard.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RS F10 8RS OUT LMZF	Versione
N. d'ordine	8430990000	FUJITSU NYP-24WK, Molla autobloccante
GTIN (EAN)	4008190027551	
CPZ	1 ST	

Accessori

Tipo	RS F40 32RS OUT LMZF	Versione	
N. d'ordine	8431000000	FUJITSU NYP-24WK, Molla autobloccante	
GTIN (EAN)	4008190032753		
CPZ	1 ST		

Adattatore frontale per PLC S7



Gli adattatori frontali possono stabilire il contatto veloce e sicuro con i gruppi di componenti SIEMENS S7 300/400I/O. Offrono un collegamento economicamente vantaggioso dei moduli d'interfaccia attivi e passivi.

- Cavo di comando confezionato fisso 4x10 o 1x 40 poli.
- Alimentazione separata della tensione di alimentazione tramite morsetti a vite.
- Separazione del potenziale mediante ponticelli innestabili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SIM S7/300 FB40 2.0M	Versione	
N. d'ordine	8433290200	Cavo preconfezionato, SIM, Siemens S7-300, 40 P	
GTIN (EAN)	4008190094195		
CPZ	1 ST		
Tipo	SIM S7/300 FB40 2.5M	Versione	
N. d'ordine	8433290250	Cavo preconfezionato, SIM, Siemens S7-300, 40 P	
GTIN (EAN)	4008190097424		
CPZ	1 ST		
Tipo	SIM S7/300 FB40 3.0M	Versione	
N. d'ordine	8433290300	Cavo preconfezionato, SIM, Siemens S7-300, 40 P	
GTIN (EAN)	4008190113001		
CPZ	1 ST		
Tipo	SIM S7/300 FB40 5.0M	Versione	
N. d'ordine	8433290500	Cavo preconfezionato, SIM, Siemens S7-300, 40 P	
GTIN (EAN)	4008190120252		
CPZ	1 ST		
Tipo	SIM S7/300 FB4*10 2.0M	Versione	
N. d'ordine	8433310200	Cavo preconfezionato, SIM, Siemens S7-300, 40 P	
GTIN (EAN)	4008190058494		
CPZ	1 ST		
Tipo	SIM S7/300 FB4*10 2.5M	Versione	
N. d'ordine	8433310250	Cavo preconfezionato, SIM, Siemens S7-300, 40 P	
GTIN (EAN)	4008190059941		
CPZ	1 ST		
Tipo	SIM S7/300 FB4*10 3.0M	Versione	
N. d'ordine	8433310300	Cavo preconfezionato, SIM, Siemens S7-300, 40 P	
GTIN (EAN)	4008190064204		
CPZ	1 ST		
Tipo	SIM S7/300 FB4*10 5.0M	Versione	
N. d'ordine	8433310500	Cavo preconfezionato, SIM, Siemens S7-300, 40 P	
GTIN (EAN)	4008190069032		
CPZ	1 ST		

Accessori

Micro interface digital



Adattatore specifico per collegamento con relé MICROSERIES con cavo a connettore piatto 10 poli o Sub-D a 15 poli.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MI8DO-Z SUB D15S	Versione
N. d'ordine	8773570000	Connettore IEC 60603/DIN41612, Molla autobloccante
GTIN (EAN)	4032248442102	
CPZ	1 ST	
Tipo	MI8DI-Z F10 S	Versione
N. d'ordine	8773530000	Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, Molla autobloccante
GTIN (EAN)	4032248442065	
CPZ	1 ST	
Tipo	MI8DI-Z SUB D15S	Versione
N. d'ordine	8773490000	Connettore IEC 60603/DIN41612, Molla autobloccante
GTIN (EAN)	4032248442010	
CPZ	1 ST	
Tipo	MI8DI-S SUB D15S	Versione
N. d'ordine	8773460000	Connettore IEC 60603/DIN41612, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4032248441990	
CPZ	1 ST	
Tipo	MI8DO-S SUB D15S	Versione
N. d'ordine	8773550000	Connettore IEC 60603/DIN41612, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4032248442089	
CPZ	1 ST	
Tipo	MI8DO-Z F10 S	Versione
N. d'ordine	8773620000	Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, Molla autobloccante
GTIN (EAN)	4032248442157	
CPZ	1 ST	
Tipo	MI8DO-S F10 S	Versione
N. d'ordine	8773600000	Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4032248442133	
CPZ	1 ST	
Tipo	MI8DI-S F10 S	Versione
N. d'ordine	8773510000	Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, Collegamento a vite
GTIN (EAN)	4032248442034	
CPZ	1 ST	

Accessori

Cavo di comando preconfezionato



Il cavo di comando preconfezionato dispone di connettori femmina a 10 o 40 poli innestabili secondo IEC 603/1 DIN 41 651. Lo si utilizza, ad esempio, per collegare l'adattatore frontale del PLC alle interfacce Weidmüller attive o passive. Sono disponibili in diverse lunghezze.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FBK 40/500 RK	Versione
N. d'ordine	8235350000	Cavo preconfezionato, FBK, CAVO PIATTO PIANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190267759	
CPZ	1 ST	
Tipo	FBK 40/100 RK	Versione
N. d'ordine	8216350000	Cavo preconfezionato, FBK, CAVO PIATTO PIANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190190392	
CPZ	1 ST	
Tipo	FBK 10/500 RK	Versione
N. d'ordine	8235440000	Cavo preconfezionato, FBK, CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10
GTIN (EAN)	4008190264666	10P
CPZ	1 ST	
Tipo	FBK 10/400 RK	Versione
N. d'ordine	8235420000	Cavo preconfezionato, FBK, CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10
GTIN (EAN)	4008190264642	10P
CPZ	1 ST	
Tipo	FBK 10/350 RK	Versione
N. d'ordine	8235410000	Cavo preconfezionato, FBK, CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10
GTIN (EAN)	4008190264635	10P
CPZ	1 ST	
Tipo	FBK 40/300 RK	Versione
N. d'ordine	8216390000	Cavo preconfezionato, FBK, CAVO PIATTO PIANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264697	
CPZ	1 ST	
Tipo	FBK 40/150 RK	Versione
N. d'ordine	8216360000	Cavo preconfezionato, FBK, CAVO PIATTO PIANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264673	
CPZ	1 ST	
Tipo	FBK 40/400 RK	Versione
N. d'ordine	8216410000	Cavo preconfezionato, FBK, CAVO PIATTO PIANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264710	
CPZ	1 ST	
Tipo	FBK 40/200 RK	Versione
N. d'ordine	8216370000	Cavo preconfezionato, FBK, CAVO PIATTO PIANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190263584	
CPZ	1 ST	
Tipo	FBK 40/350 RK	Versione
N. d'ordine	8216400000	Cavo preconfezionato, FBK, CAVO PIATTO PIANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264703	
CPZ	1 ST	

Accessori

Tipo	FBK 40/250 RK	Versione	
N. d'ordine	8216380000	Cavo preconfezionato, FBK, CAVO PIATTO PIANO HE10 40P	
GTIN (EAN)	4008190264680		
CPZ	1 ST		