

AP MCZ1.5 1674**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Custodia aperta miniaturizzata in formato di morsetto con 5 collegamenti a molla autobloccante. Una piastra di testa trasparente e reclinabile serve alla siglatura e all'accesso per potenziometro e indicatori di stato. I 3 collegamenti superiori sono collegabili trasversalmente con ponticelli ad innesto. È fornibile anche una piastra di copertura per chiudere la custodia.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminale, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX grigio-beige, Terminale, Larghezza: 1.5 mm
N. d'ordine	8389030000
Tipo	AP MCZ1.5 1674
GTIN (EAN)	4008190386849
CPZ	50 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	55.85 mm	Profondità (pollici)	2.1988 inch
Posizione verticale	91 mm	Altezza (pollici)	3.5827 inch
Larghezza	1.5 mm	Larghezza (pollici)	0.0591 inch
Lunghezza	0 mm	Peso netto	5.96 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati del materiale

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Gruppo materiali isolanti	IIla
Superficie	non trattato	Materiale di base	PA 66/6
Comparative Tracking Index (CTI)	600 ≤ CTI		

Dati generali

Colori	grigio-beige	Grado di protezione	IP20 installato
Guida equipaggiata	TS 35	Tabella dei colori (simile)	
Colabilità	Sì		

Caratteristiche della custodia

Numero di poli	5
----------------	---

Caratteristiche di montaggio

Numero di poli	5
----------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Disegni

Disegno

