


## RS 32 24VDC LD LP 2U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustrazione del prodotto



Similar to Illustration

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	SERIE RS, Modulo a relè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio AgNi 90/10, Tensione nominale: 24 V DC $\pm 10\%$ , Corrente permanente: 4 A, Collegamento a vite
N. d'ordine	<a href="#">8607480000</a>
Tipo	RS 32 24VDC LD LP 2U
GTIN (EAN)	4032248266982
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2022-11-25T00:00:00+01:00
Prodotto alternativo	<a href="#">TRS 24VDC 2CO</a>

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Peso netto 44.26 g

## Temperature

Temperatura di magazzino -40 °C...60 °C Temperatura d'esercizio -25 °C...40 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

## lato di comando

Tensione nominale 24 V DC  $\pm 10\%$  Indicatore di stato LED rosso  
Circuito di protezione Diodo a corsa libera,  
Protezione contro l'inversione di polarità

## Lato di carico

Tensione di commutazione nominale 250 V AC Potenza di commutazione AC (ohmica), 1000 VA max.  
Ritardo alla disinserzione  $\leq 10$  ms Tipo di contatto 2 CO contact (AgNi 90/10)

## Dati generali

Colori arancione

## Cordinazione di isolamento

Tensione nominale 300 V Rigidità dielettrica rispetto alla guida di 4 kVeff / 1 min. supporto  
Tensione impulsiva massima 4 kV (1,2/50  $\mu$ s) Grado di protezione IP20

## Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi Collegamento a vite

## Classificazioni

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437  
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01  
ECLASS 15.0 27-37-16-01