

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Pezzo a T IP20 PROFIBUS-DP

Questo ripartitore per PROFIBUS-DP offre all'utente un collegamento comodo nel quadro elettrico. Può essere montato su guide TS32/35 ed è in grado di collegare cavi PROFIBUS-DP standardizzati. Oltre ai connettori, è possibile collegare anche linee derivate. Occorre tuttavia tenere presente che le linee derivate devono essere il più corta possibile. L'articolo 8788580000 consente anche di collegare analizzatori/programmatori tramite una presa Sub-D a 9 poli.

- Funzioni del pezzo a T
- buon contatto dello schermo
- ampio spazio per il collegamento del cavo del bus
- montaggio su guida TS32/35

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
N. d'ordine	8788580000
Tipo	RS PB-DP T SUB-D
GTIN (EAN)	4032248477418
CPZ	1 Pieza

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	76.2 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6al, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Dati generali

Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Diametro del cavo, max.	8 mm
Diametro del cavo, min.	4.5 mm	Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²	Grado di protezione	IP20
Collegamento 1	Profibus-DP T-connector	Collegamento 2	Vite
Diametro esterno conduttore	-		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS PB-DP T SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Schema elettrico**