

**IE-XM-RJ45/IDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Uscita modulo, versione modulo RJ45 secondo IEC 60603-7-5 1, per diametro esterno del filo fino a 1,6 mm

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Outlet guida di supporto, RJ45, Modulo RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| N. d'ordine | <a href="#">8808360000</a>  |
| Tipo        | IE-XM-RJ45/IDC  |
| GTIN (EAN)  | 4032248505944   |
| CPZ         | 1 Pieza   |

**IE-XM-RJ45/IDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| ROHS                       | Conforme                    |
| UL File Number Search      | <a href="#">Sito web UL</a> |
| N&deg; Certificato (cULus) | E316369                     |

**Dimensioni e pesi**

|            |      |
|------------|------|
| Peso netto | 53 g |
|------------|------|

**Temperature**

|                              |                         |                |
|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | Temperatura d'esercizio | -25 °C...70 °C |
| Temperatura di posa          |                         |                |

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

**Dati generali**

|                                      |  |  |   |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Collegamento 1                       | RJ45                                     | Collegamento 2   | IDC   |
| Descrizione articolo                 | Modulo RJ45                              | Composizione   | Finestra di controllo per siglature<br>1 TE passo secondo DIN 43880, installabile |
| Cablaggio                            | EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET | Colori   | Grigio chiaro   |
| Materiale base della custodia        | PA 66, UL 94: V-0                        | Diametro isolamento, min.  | 0.7 mm  |
| Diametro isolamento, max.            | 1.6 mm                                   | Categoria  | Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)   |
| Diametro di collegamento, rigido     | 0.4...0.64 mm                            | Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)                     | AWG 24...AWG 22   |
| Diametro di collegamento, flessibile | 0.48...0.64 mm                           | Sezione trasversale conduttore, flessibile AWG 26...AWG 22 (AWG) | AWG 26...AWG 22   |
| Diametro guaina, min.                | 5.5 mm                                   | Diametro guaina, max.  | 10 mm   |
| Tipo di montaggio                    | TS 35                                    | Schermatura  | Si  |
| Grado di protezione                  | IP20                                     | Cicli di inserimento   | 750 (RJ45)  |

**Proprietà elettriche**

|  |                |                                       |                      |
|--|----------------|---------------------------------------|----------------------|
| Resistenza di contatto                 | ≤ 20 mΩ        | Rigidità dielettrica contatto-schermo | ≥ 1500 V AC/DC       |
| Rigidità dielettrica contatto-contatto | ≥ 1000 V AC/DC | Resistenza d'isolamento               | 500 MΩ               |
| Corrente di carico a 50 °C             | 1 A            | PoE / PoE+                            | secondo IEEE 802.3at |

**Standard generali**

|                            |            |                    |               |
|----------------------------|------------|--------------------|---------------|
| N° certificato (DNV)       | TAE00003EW | Connettori a norma | IEC 60603-7-5 |
| N&deg; Certificato (cULus) | E316369    |                    |               |

**Dati tecnici****Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000313    | ETIM 9.0    | EC000313    |
| ETIM 10.0   | EC000313    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-20 |             |             |


## IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Disegno quotato



### Illustrazione del prodotto



## IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Siglature Outlet



Cartellini per il campo di siglatura degli outlet per guida di supporto Weidmüller.

Vantaggi:

- bianco
- neutra
- nel foglio

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |          |
|-------------|----------------------------|----------|
| Tipo        | IE-DM                      | Versione |
| N. d'ordine | <a href="#">8813500000</a> |          |
| GTIN (EAN)  | 4032248513345              |          |
| CPZ         | 50 ST                      |          |