

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connettori SnapIn secondo IEC 61076-3-106 Var.6 in plastica incl. inserto RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina di collegamento, Spina, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Versione 6 secondo IEC 61076-3-106
N. d'ordine	8808380000
Tipo	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
CPZ	1 Pieza

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 29 g

TemperatureTemperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C
Temperatura di posa**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Dati generali**

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	IDC
Descrizione articolo	Spina	Cablaggio	EIA/TIA T568 A
Colori	Grigio chiaro	Materiale base della custodia	PA 66, UL 94: V-0
Categoria	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Tipo di montaggio	Montaggio sul fondo, per collegamenti a sbalzo, Montaggio a muro	Schermatura	Contatto dello schermo a 360°
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750

Standard generali


N° certificato (DNV) TAE00003EW Connettori a norma IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Disegni

Disegno quotato



IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Utensili di compressione per connettori modulari



Pinza di compressione per connettori modulari dei sistemi WE e DEC

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- tre funzioni in un utensile

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TT 8 RS MP 8	Versione
N. d'ordine	920280000	Utensili di compressione, Pinza crimpatrice per contatti
GTIN (EAN)	4032248512072	
CPZ	1 ST	

RJ45 crimp



Connettori RJ45 Crimp secondo IEC 60603-7-51 per diametro del filo fino a 1,05 mm

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PM-RJ45-TH	Versione
N. d'ordine	1963580000	Connettore RJ45 crimp, Connettore senza bussola di protezione
GTIN (EAN)	4032248645688	antipiegamento, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
CPZ	100 ST	

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Contropezzi

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

Connettori SnapIn secondo IEC 61076-3-106 Var.6 in plastica incl. inserto RJ45

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67	Versione
N. d'ordine	8829450000	Flangia di montaggio, Flangia di accoppiamento, 90° verso il basso,
GTIN (EAN)	4032248532476	Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67	Versione
N. d'ordine	8829440000	Flangia di montaggio, Flangia di accoppiamento, 90° verso l'alto,
GTIN (EAN)	4032248532469	Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-XM-RJ45/IDC-IP67	Versione
N. d'ordine	8808440000	Flangia di montaggio, Flangia modulo RJ45, diritto, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248506026	(ISO/IEC 11801 2010), IP67
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67	Versione
N. d'ordine	8808450000	Flangia di montaggio, Flangia di raccordo, diritta, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248506033	(ISO/IEC 11801 2010), IP67
CPZ	1 ST	