# Foglio dati

## **IE-CCM**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Il modulo di collegamento Weidmüller è utile quando si rende necessaria la riparazione o l'estensione di un cavo d'installazione rotto e mancano riserve di cavo, all'interno di uno spazio delimitato.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo di collegamento, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
N. d'ordine	<u>8808410000</u>
Tipo	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
CPZ	1 Pieza



## **IE-CCM**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0.7874 inch
Larghezza	37 mm	Larghezza (pollici)	1.4567 inch
Lunghezza	112 mm	Lunghezza (pollici)	4.4094 inch
Peso netto	155 g	Lunghezza (politor)	4.4004 IIICII
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	
Temperatura di posa			
Conformità ambientale del	prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt9	/o	
Dati generali			
			<u> </u>
Collegamento 1	IDC	Collegamento 2	IDC
Descrizione articolo	Modulo di collegamento	Colori	grigio
Materiale base della custodia	custodia in metallo completamente schermata	Categoria	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Diametro guaina, min.	5.5 mm	Diametro guaina, max.	9.6 mm
Tipo di montaggio	Montaggio a muro	Schermatura	Collegamento della schermatura imperdibile a 360°, con impugnatura fermacavo separata
Grado di protezione	IP20		
Classificazioni			
ETIMA C.O.	FC002700	ETIM 7.0	F0000700
ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002780 EC002780	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002780 27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	<u>27-14-11-52</u> 27-14-11-52	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-52 27-14-11-52
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-14-11-52	LCLA33 14.U	27-14-11-02
ECLASS 15.U	∠ / - 14- 1 1-5∠		

#### **IE-CCM**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### Utensile di compressione per doppini twistati



Utensile di compressione per doppini twistati Diversi tipi di lame per pin-board

- del tipo 110 di AT&T,
- del tipo 66,
- del tipo LSA Plus di Krone (funzione standard e di taglio a forbice) e prese telefoniche 630A6

#### Dati generali per l'ordinazione

5	_ and generality per a commenced			
Tipo	PUNCH DOWN TOOL PDT	Versione		
N. d'ordine	9013970000	Accessori, Pinza crimpatrice per contatti		
GTIN (EAN)	4008190887957			
CPZ	1 ST			